

USB 3.0 till VGA-adapter - 1920x1200

Produkt ID: USB32VGAPRO



USB32VGAPRO USB 3.0 till VGA-adapter gör om en ledig USB 3.0-port på din stationära eller bärbara dator till en VGA-utgång med stöd för högupplöst video på 1920x1200/1080p – en praktisk extern videolösning som gör det enkelt att lägga till flera skärmar till en USB 3.0-kapabel Mac® eller PC (optimal prestanda från USB 3.0, bakåtkompatibel med USB 2.0).

USB32VGAPRO utnyttjar den höga bandbredden (5 Gbps) från SuperSpeed USB 3.0-gränssnittet, strömförsörjs från DisplayLink-chipsetet och är vår högst presterande USB till VGA-adapter som ger högupplöst innehåll till din VGA-kapabla skärm. Det externa grafikkortet kan även användas för att spegla din primära skärm och visa samma bild på varje skärm, eller för att utöka skrivbordet och dubblera arbetsytan och öka produktiviteten.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Rekommenderade systemkrav:
CPU: Quad Core 2,4 GHz eller högre (i5 rekommenderas)
RAM: 4 GB eller högre
USB 3.0-port (bakåtkompatibel med USB 2.0)

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Lägg till en sekundär VGA-skärm och utöka skrivbordet utan att ta isär datorn för att installera ett nytt videokort
- Lägg till flera skärmar till en enda dator och skapa engagerande multimediapresentationer
- Använd adaptorn för att ansluta din PC till din VGA-utrustade TV för att visa familjefoton och filmer

- Perfekt för forskare och skribenter som kan ha referensmaterial på en skärm och skriva ett dokument på en annan
- Öka produktiviteten genom att köra flera program på olika skärmar, kolla din e-post på en skärm och surfa på en annan
- Visa ett stort kalkylblad eller flera olika kalkylblad över flera skärmar
- En kompakt och lätt lösning för resande företagare som vill ansluta en andra skärm/projektor till sin bärbara dator

Funktioner

- SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)
- Stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200/1080p
- USB-driven - Ingen extern strömadapter behövs
- Stöder skärminställningarna speglad, utökad och primär
- Stöder skärmrotation

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	USB 3.0
AV-utgång	VGA
USB-passthrough	Nej
Minne	512MB
Chipset-ID	DisplayLink - DL-3100N

Prestanda

Maximal analog upplösning	1920x1200/1080p
Stödda upplösningar	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720



Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480

Stöd för widescreen Ja

Allmänna
specifikationer

OBS: Vid användning med OS X 10.8 måste Apple update 10.8.3 installeras innan DisplayLink-mjukvaran installeras. 10.8.3 hanterar många allvarliga buggar i OS X som påverkar installationen av DisplayLink-mjukvaran.

This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.

Kontakt(er)

Connector A USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Connector B VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Chrome OS™ v55+

Särskilda anmärkningar/ krav

System- och kabelkrav Systemprocessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 rekommenderas)
Systemminne: 4 GB

Obs. Denna USB-videoadapter använder ett DisplayLink®-chips. Om du ansluter denna enhet till en dator tillsammans med ytterligare USB-adaptrar eller dockningsstationer bör du undvika att använda enheter med olika chipset, som t.ex. Trigger eller Fresco Logic®

Anslut upp till fem USB-videoadaptrar till en enda dator. Stöd för flera adaptrar varierar beroende på dina systemresurser

Denna USB-videoadapter är inte avsedd för grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel

Ström

Power Source Strömförsörjd via USB

Miljö

Drifttemperatur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Luftfuktighet	< 85 % RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	6.2 in [15.9 cm]
Produktlängd	10.0 in [25.5 cm]
Produktbredd	2.2 in [55 mm]
Produkt höjd	0.8 in [20 mm]
Produktvikt	2.3 oz [64 g]

Förpackning

Package Length	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.6 oz [158 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.0 till VGA-videoadapter
	CD med drivrutiner/program
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

