

Capturadora de Vídeo USB 3.0 a VGA - 1080p 60fps - Aluminio

ID del Producto: USB32VGCAPRO



Este dispositivo de captura de vídeo VGA a USB graba vídeo VGA de alta definición en su ordenador. Con una carcasa de aluminio, este dispositivo es resistente para la captura en lugares fijos o sobre la marcha. Ofrece una entrada de audio independiente de 3,5 mm para audio de acompañamiento o voz en off, y un puerto de paso VGA para conectar un monitor y revisar el vídeo a medida que se captura.

Grabe vídeo 1080p a 60 fps (fotogramas por segundo), para guardar su contenido y poder compartirlo, almacenarlo o editarlo. Capture desde equipos de seguridad, salas de control, médicos u otros dispositivos industriales VGA, directamente a su ordenador.


El software incluido facilita la grabación. Utilizando un códec ampliamente adoptado, los vídeos guardados en StreamCatcher™ funcionan con casi cualquier reproductor de vídeo y no requieren conversión ni edición.

En Windows, puede retransmitir en directo su vídeo a través de Internet, utilizando Twitch™ u otras plataformas de retransmisión de vídeo de terceros, con el software incluido.

Con este dispositivo de captura, no estará atado al software incluido. Puede grabar vídeo sin procesar/sin pérdidas utilizando cualquier software de terceros compatible con DirectShow™, como Open Broadcaster Software (OBS).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Grabe vídeos para cursos de formación o tutoriales a partir de tecnologías con salida VGA
- Capture vídeo sin procesar (raw), no comprimido, con el software multimedia compatible con DirectShow que prefiera
- Ideal para grabar el contenido de salida de su ordenador, servidor o estación de punto de venta (POS) cuando vaya a crear vídeos de tutoriales o cursos sobre software
- Adicione una fuente de audio independiente para comentarios en voz en off
- Convierta vídeos análogos en digitales mediante aplicaciones profesionales de archivado de vídeo

Características

- Calidad de imagen perfecta con el ancho de banda USB 3.0 que le permite capturar vídeo 1080p a 60fps
- Amplia compatibilidad de reproducción de dispositivos con ficheros de vídeo codificados universalmente
- Captura de vídeo en raw/sin comprimir que garantiza la compatibilidad con DirectShow™ en dispositivos Windows
- Entrada de audio independiente de 3,5 mm, para añadir comentarios de voz o pistas de audio - Dispone de un puerto de paso VGA, para ver el vídeo mientras se captura
- ALERTA DE PRODUCTO: Una versión actualizada del software Streamcatcher Pro (disponible para su descarga), añada ahora la conexión simultánea de varios dispositivos de captura - Streamcatcher Pro es compatible con Windows 11 (Windows 8 y superior)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	VGA
Salida A/V	USB
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	NTSC, PAL-M, PAL-60, PA

Video Encoding: MPEG4/H.264

DirectShow Compatible

ID del Conjunto de Chips Mstar - MST3363CNK-170

Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	1920 x 1080 60 FPS
Resoluciones Admitidas	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	Audio Estéreo de 2 canales
MTBF	2.543.711 horas

Conector(es)

Conector A	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
Conector B	1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	Windows® 8, 8.1, 10, 11 MacOS® 10.11 a 10.14
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Nota	This video capture device requires a USB 3.0 port (or higher). The video capture device does not work with USB 2.0 ports (or lower).
------	--

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
------------------------	--------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-5°C to 40°C (23°F to 105°F)
Humedad	HR de 20% a 80% (sin condensación)

Características Físicas

Longitud del Producto	3.6 in [9.2 cm]
Ancho del Producto	2.4 in [6.1 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Peso del Producto	3.5 oz [100.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.5 in [21.7 cm]
Ancho de la Caja	6.0 in [15.2 cm]
Altura de la Caja	2.1 in [5.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	14.1 oz [400.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Capturadora USB 3.0 para vídeo VGA
	1 - Cable USB 3.0 de 1m
	1 - Cable VGA de 1m
	1 - Guía rápida de inicio
	1 - Cable USB-C a USB-B de 2m

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

