

USB 3.0 opname apparaat voor High-Performance VGA Video - 1080p 60fps - Aluminium

Productcode: USB32VGCAPRO



Dit VGA naar USB video-opnameapparaat neemt high-definition VGA video op uw computer op. Dankzij de aluminium behuizing is dit apparaat sterk genoeg voor opnamen vanaf een vaste plaats of mobiele opnamen. Hij is uitgerust met een aparte 3,5 mm audio-ingang voor begeleidende audio of voice-overs, en een VGA pass-through poort voor aansluiting op een scherm zodat u de video tijdens de opname kunt bekijken.

Neem 1080p video op met 60 f/s (frames per seconde), zodat u deze kunt delen, opslaan of bewerken. Sla opnamen van beveiligingsapparatuur, controlekamers, medische of andere industriële VGA-apparaten direct op uw computer op.

De meegeleverde software vereenvoudigt de opname. Dankzij een breed geaccepteerde code kunnen in StreamCatcher™ opgeslagen video's worden afgespeeld op elke videospeler, zonder dat een conversie of bewerking nodig is.

Met de meegeleverde software kunt u, onder Windows, uw video live op het internet afspelen, via Twitch™ of andere externe video streaming platforms.

Met dit opnameapparaat bent u niet gebonden aan de meegeleverde software. U kunt onbewerkte video zonder kwaliteitsverlies opnemen met elke externe DirectShow™-software zoals Open Broadcaster Software (OBS).

De USB32VGCAPRO wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Neem video op voor trainings- en opleidingsdoeleinden van technologie die VGA weergeeft
- Neem onbewerkte video op met uw favoriete, met DirectShow compatibele software
- Bij uitstek geschikt voor het opnemen van output vanaf uw pc, server of POS-station, tijdens het maken van softwaretrainings- en opleidingsvideo's.
- Voeg uw eigen onafhankelijke audiobron toe voor voice-over commentaar
- Converteer analoge naar digitale video bij professionele video-archiverings applicaties

Eigenschappen

- Vlotte beeldkwaliteit met USB 3.0 bandbreedte waardoor u 1080p video kunt opnemen met 60 fps
- Brede ondersteuning van afspeelapparatuur dankzij gecodeerde videobestanden
- Opname van onbewerkte video zonder kwaliteitsverlies met garandeerde compatibiliteit met DirectShow™ onder Windows
- Aparte 3,5 mm audio input, om gesproken commentaar of audiotracks toe te voegen; Voorzien van een VGA pass-through poort, zodat de video tijdens de opname kan worden bekeken
- PRODUCT ALERT: De nieuwste StreamCatcher Pro-software (beschikbaar voor download) beschikt over een vernieuwde, gebruiksvriendelijke GUI en ondersteunt meerdere capture-apparaten tegelijkertijd; Compatibel met Windows 10 & 11 (Windows 8 en hoger)

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	VGA
AV-uitgang	USB
Audio	Ja

Industriestandaarden	NTSC, PAL-M, PAL-60, PA
	Video Encoding: MPEG4/H.264
	DirectShow Compatible
Chipsetcode	Mstar - MST3363CNK-170

Prestaties

Maximale analoge resoluties	1920 x 1080 60 FPS
Ondersteunde resoluties	1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	2-kanaals stereo audio
MTBF	2.543.711 uur

Connector(en)

Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
Connector B	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Besturingssystemen	Windows® 8, 8.1, 10, 11 MacOS® 10.11 tot 10.14
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	This video capture device requires a USB 3.0 port (or higher). The video capture device does not work with USB 2.0 ports (or lower).
---------	--

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
--------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
---------------------	-----------------------------

	Opslagtemperatuur	-5°C to 40°C (23°F to 105°F)
	Vochtigheid	20% tot 80% (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Lengte product	3.6 in [9.2 cm]
	Breedte product	2.4 in [6.1 cm]
	Hoogte product	0.9 in [2.4 cm]
	Gewicht product	3.5 oz [100.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	8.5 in [21.7 cm]
	Package Width	6.0 in [15.2 cm]
	Package Height	2.1 in [5.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	14.1 oz [400.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - USB 3.0 opnameapparaat voor VGA video 1 - USB 3.0-kabel 1 - 1 m VGA-kabel 1 - Verkorte handleiding 1 - 2 m USB-C naar USB-B-kabel
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.