

Câble d'extension USB 3.0 actif 10 m - M/F

N° de produit: USB3AAEXT10M



Le câble d'extension USB 3.0 actif USB3AAEXT10M de 10 mètres comporte un connecteur USB de type A mâle et un USB de type A femelle, permettant l'extension jusqu'à 10 mètres d'appareils USB 3.0. Solution tout-en-un pour contourner les contraintes de distance ainsi que les restrictions quant à l'alimentation, ce câble d'extension USB 3.0 comporte un circuit actif alimenté par bus pour un rendement dépassant les limites de longueur des câbles USB standard. Deux de ces câbles peuvent être fixés en série pour prolonger la connexion jusqu'à 20 mètres au total. Au besoin, il est possible d'alimenter l'appareil USB par prise murale à l'aide de l'adaptateur d'alimentation CA universel fourni avec le câble. Le câble d'extension USB3AAEXT10M (extendeur USB) prend en charge des vitesses de transfert USB 3.0 élevées pouvant atteindre jusqu'à 5 Mb/s. De plus, il bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Prolonge la longueur des câbles des périphériques USB au-delà des limites USB 3.0 de 3 mètres
- Installation en cascade jusqu'à 2 niveaux
- Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0/1.1

Spécifications techniques

- Entièrement blindé pour des connexions sans erreur

- Installation plug-and-play, aucun pilote requis
- Alimenté par bus USB
- Alimentation externe universelle également comprise
- Indicateur à DEL bleu pour la surveillance du statut du câble d'extension et de la connexion au port USB
- Compatible avec les systèmes PC Windows® 8/7/Vista/XP et Mac

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Installez jusqu'à 2 appareils USB3AAEXT10M en cascade pour une extension accrue
----------	---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.35 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	2A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	H
Consommation électrique	10



Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	32.8 ft [10 m]
Longueur du produit	32.8 ft [10.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [20.0 mm]
Hauteur du produit	0.4 in [10.0 mm]
Poids du produit	17.3 oz [491.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.4 in [21.4 cm]
Package Width	8.9 in [22.5 cm]
Package Height	2.4 in [60.0 mm]
Poids brut	26.8 oz [758.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble d'extension USB 3.0 actif 10 m - M/F
	Adaptateur d'alimentation universel
	Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

