

## 10m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F

Productcode: USB3AAEXT10M



De 10 meter lange USB3AAEXT10M actieve USB 3.0 verlengkabel heeft een USB-connector type A (male) en een USB-connector type A (female) en zorgt voor een actieve verlenging van USB 3.0-apparaten tot in totaal 10 meter. De actieve alles-in-één USB 3.0-verlengkabel is voorzien van via de USB-poort gevoede, actieve elektronica die de beperkingen overkomt wat afstand en stroomlevering betreft om ook bij langere afstanden te kunnen werken dan vastgelegd in de USB-standaard. Maximaal twee van deze kabels kunnen in serie worden geschakeld, waardoor de verbinding met in totaal 20 meter kan worden verlengd. Indien nodig kan het USB-apparaat via netstroom worden gevoed door middel van de meegeleverde universele voedingsadapter. De USB3AAEXT10M verlengkabel ondersteunt snelle USB 3.0-overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s en wordt geleverd met 2 jaar garantie door StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Verleng de afstand van USB-randapparatuur verder dan de voor USB 3.0 geldende beperking van 3 meter
- Tot maximaal 2 stuks op elkaar aan te sluiten
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1-apparaten

## Eigenschappen

- Volledig afgeschermd voor een foutloze verbinding
- Plug-and-Play, geen drivers nodig
- Gevoed via de USB-poort
- Inclusief externe universele voedingsadapter
- Blauwe LED-indicator voor de statuscontrole van de USB-aansluiting
- Compatibel met pc Windows® 8/7/Vista/XP en Mac computersystemen

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

---

### Connector(en)

Connector A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

---

### Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Sluit 2 USB3AAEXT10M-apparaten op elkaar aan voor meer verlenging
---------	---

---

### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.35 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief

Stekkertype	H
Vermogensopname	10

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	32.8 ft [10 m]
Lengte product	32.8 ft [10.0 m]
Breedte product	0.8 in [20.0 mm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	17.3 oz [491.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.4 in [21.4 cm]
Package Width	8.9 in [22.5 cm]
Package Height	2.4 in [60.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	26.8 oz [758.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 10m USB 3.0 Actieve Verlengkabel - M/F
	1 - Universele voedingsadapter
	1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

