

Câble d'extension USB 3.0 actif 3 m - M/F

N° de produit: USB3AAEXT3M



Le câble d'extension USB 3.0 actif USB3AAEXT3M de 3 mètres comporte un connecteur USB de type A mâle et un USB de type A femelle, permettant l'extension jusqu'à 12 mètres d'appareils USB 3.0. Solution tout-en-un pour contourner les contraintes de distance ainsi que les restrictions quant à l'alimentation, ce câble d'extension USB 3.0 comporte un circuit actif alimenté par bus pour un rendement dépassant les limites de longueur des câbles USB standard. Quatre de ces câbles peuvent être fixés en série pour prolonger la connexion jusqu'à 12 mètres au total. Au besoin, il est possible d'alimenter l'appareil USB par prise murale à l'aide de l'adaptateur d'alimentation CA universel fourni avec le câble. Le câble d'extension USB3AAEXT3M (extendeur USB) prend en charge des vitesses de transfert USB 3.0 élevées pouvant atteindre jusqu'à 5 Gb/s. De plus, il bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Installation en cascade jusqu'à 4 niveaux
- Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0/1.1
- Prolonge la longueur des câbles des périphériques USB au-delà des limites USB 3.0 de 3 mètres

Spécifications techniques

- Entièrement blindé pour des connexions sans erreur

- Alimenté par bus USB
- Installation plug-and-play, aucun pilote requis
- Indicateur à DEL bleu pour la surveillance du statut du câble d'extension et de la connexion au port USB
- Alimentation externe universelle également comprise
- Compatible avec les systèmes PC Windows® 8/7/Vista/XP et Mac

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Installez jusqu'à 4 appareils USB3AAEXT3M en cascade pour une extension accrue
----------	--

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.35 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	2A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	H
Consommation	10

électrique

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
Longueur du produit	9.8 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Poids du produit	8.1 oz [230.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	9.3 in [23.5 cm]
Package Width	5.8 in [14.8 cm]
Package Height	2.0 in [52.0 mm]
Poids brut	10.8 oz [305.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble d'extension USB 3.0 actif 3 m - M/F
	Adaptateur d'alimentation universel
	Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

