

Cavo di estensione Active USB 3.0 5 m - M/F

ID prodotto: USB3AAEXT5M



Il cavo di estensione Active USB 3.0 USB3AAEXT5M da 5 metri presenta un connettore USB di tipo A (maschio) e un connettore USB di tipo A (femmina), oltre a fornire un'estensione attiva di dispositivi USB 3.0 fino a 20 metri. Questo cavo di estensione active USB 3.0 è una soluzione tutto in uno che permette il superamento delle limitazioni poste dalla distanza o dalla fonte di alimentazione e comprende una circuiteria attiva, alimentata tramite bus per assicurare le prestazioni oltre i limiti di lunghezza dei cavi USB standard. È possibile collegare a margherita fino a 4 cavi di questo tipo, permettendo l'estensione del collegamento fino a un totale di 20 metri. Se necessario, il dispositivo USB può essere alimentato da una presa a muro tramite l'adattatore di alimentazione universale AC fornito con il cavo. Il cavo di estensione (extender USB) USB3AAEXT5M supporta velocità di trasferimento fino a 5 Gbps via USB 3.0 high speed ed è coperto dalla garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di estendere la distanza di periferiche USB oltre il limite di 3 metri di USB 3.0
- Installabile a cascata fino a 4 livelli
- Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0/1.1

Caratteristiche

- Completamente schermato per collegamenti privi di errori

- Plug-and-Play, nessun driver necessario
- Alimentato tramite bus USB
- Fonte di alimentazione esterna universale inclusa
- Indicatore LED blu x1 per il monitoraggio di stato del collegamento tra cavo di estensione e porta USB
- Compatibile con PC Windows® 8/7/Vista/XP e sistemi di computer Mac

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride

Connettore/i

Connettore A	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Connettore B	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Note/requisiti speciali

Nota	Collegamento a cascata di massimo 4 dispositivi USB3AAEXT5M per un'ulteriore espansione
------	---

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.35 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	2A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	H
Consumo energetico	10

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Lunghezza cavo	16.4 ft [5 m]
Lunghezza prodotto	16.4 ft [5.0 m]
Larghezza prodotto	0.2 in [5.0 mm]
Altezza prodotto	0.2 in [5.0 mm]
Peso prodotto	8.8 oz [250.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	9.0 in [22.8 cm]
Package Width	5.8 in [14.7 cm]
Package Height	2.0 in [52.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	16.2 oz [460.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Cavo di estensione Active USB 3.0 5 m - M/F
	Adattatore di alimentazione universale
	Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

