

Slanke Micro USB 3.0 (5Gbps) kabel haaks naar rechts - 2m

Productcode: USB3AU2MRS



Met deze slanke, stevige USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) kabel, ook bekend als een USB 3.0 kabel, kunt u Micro-USB apparaten op uw bureau plaatsen zonder dat de kabel in de weg zit. Deze kabel is dunner en flexibeler dan standaardkabels en heeft een rechtshoekige Micro-USB connector, waardoor vreemde bochten bij de aansluitpoort worden voorkomen.

Nu kunt u uw bureau organiseren zoals dat het best voor u werkt, zonder zorgen te maken of de kabel vreemd buigt of te sterk wordt belast. Deze duurzame, lichtgewicht kabel is ongeveer half zo dik als een normale USB 3.2 Gen 1-kabel wat u de flexibiliteit en vrijheid geeft om uw apparaten neer te zetten waar u dat wilt, en zonder kabelwarboel.

Deze veelzijdige kabel heeft een rechtshoekige connector, deze haakse vorm is handig bij het gebruik uw aansluitpoort en voorkomt onnodige belasting en beschadiging van de poort.

Laad uw USB 3.2 Gen 1 Micro B-telefoons en -tablets op met vol oplaadvermogen, zonder de oplaadtijd te verhogen, zelfs op een afstand van 2 meter van uw lader.

Deze lange kabel lost afstandsbeperkingen op en zorgt ervoor dat u aangesloten blijft zelfs als u aantekeningen maakt in een vergaderruimte, e-mails controleert in een hotelkamer of leest in een café.

De kabel heeft een dunne, maar krachtige connector, zodat u uw telefoon of tablet kunt aansluiten zonder de beschermhoes te moeten verwijderen. Bovendien kunt u dankzij de rechtshoekige Micro-USB connector, zelfs tijdens het opladen, sms'en, werken of gamen op uw mobiele apparaat, zonder dat de kabel in de weg zit.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw Micro-USB 3.0 apparaten (mobiele harde schijf, kaartlezer, video-opnameapparaat, harde-schijfbehuizing enz.) aan op een USB 3.0 pc of laptop
- Voor het opladen en synchroniseren van uw micro-USB 3.0 B mobiele digitale apparaten

Eigenschappen

- Plaats uw USB 3.2 Gen1 apparaten in uw werkomgeving waar u die nodig hebt
- Sluit uw apparaat aan, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in krappe plekken
- Opladen en synchroniseren van uw mobiele apparaten zonder de beschermhoes te verwijderen

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

Connector(en)

Connector A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht naar haaks rechts
Draaddikte	26/32 AWG

Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2 m]
Breedte product	0.0 in [0 cm]
Hoogte product	0.0 in [0 cm]
Gewicht product	0.0 oz [0.1 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	7.3 in [18.6 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	0.7 in [1.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [92.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2 m rechtshoekige slanke Micro-USB 3.0 kabel
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.