

## Smal Micro USB 3.0-kabel - högvinklad Micro USB - 2 m

Produkt ID: USB3AU2MRS



Denna smala och stabila USB 3.1 Gen 1-kabel (5 Gbps), även känd som en USB 3.0-kabel, låter dig placera Micro USB-enheter på skrivbordet utan att kabeln är i vägen. Den är tunnare och flexiblare än standardkablar och har en högvinklad Micro USB-kontakt som förhindrar krångliga böjningar till anslutningsporten.

Nu kan du ordna ditt skrivbord som det passar dig bäst, utan att behöva oroa dig för att kabeln böjs konstigt eller belastas för mycket. Denna tåliga och lätta kabel är ungefär hälften så tjock som en vanlig USB 3.0-kabel, vilket ger dig flexibiliteten och friheten att placera dina enheter utifrån dina behov, med minimalt trassel.

Denna mångsidiga kabel har en högvinklad kontakt som ger en naturligare anslutning för att förhindra onödig belastning och skador på porten.

Ladda dina USB 3.0 Micro B-utrustade telefoner och surfplattor med full laddningskraft, utan att det tar längre tid ens på ett avstånd på 2 meter bort från laddaren.

Den långa kabeln övervinner avstånds begränsningar och låter dig vara uppkopplad till och med medan du för anteckningar i styrelserummet, läser e-post på hotellrummet eller läser på ett café.

Kabeln har en tunn men ändå tålig kontaktgjutning så att du kan ansluta till din telefon eller surfplatta utan att ta bort skyddsfodralet. Dessutom låter kabelns högvinklade Micro USB-kontakt dig sms:a, arbeta eller spela på din mobila enhet även när den laddas, utan att kabeln är i vägen.

Kabeln USB3AU2MRS på 2 meter täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

### Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Anslut Micro USB 3.0-enheter (bärbar hårddisk, kortläsare, videoinspelningsenhet, hårddiskabinett, m.m.) till en USB 3.0-kompatibel PC eller bärbar dator
- Ladda och synkronisera dina USB 3.0 Micro B-utrustade mobila digitala enheter

## Funktioner

- Placera dina USB 3.0-enheter var du vill på arbetsytan
- Anslut till din enhet även i svåråtkomliga och trånga utrymmen
- Ladda och synka dina mobila enheter utan att ta bort skyddsfodralet

---

### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

---

### Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-------------------	--------------------

---

### Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)

---

### Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak till högvinklad
Tråddimension	26/32 AWG
Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.6 ft [2 m]
Produktbredd	0.0 in [0 mm]

Produkt höjd	0.0 in [0 mm]
Produkt vikt	0.0 oz [0.1 g]

---

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.7 oz [106 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2 m högervinklad smal Micro USB 3.0-kabel
-----------------	---

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

