

Cable de 1m USB C a eSATA- 5Gbp - para HDD / SSD / ODD - Adaptador Externo para Discos Duros - Conversor USB 3.0 a eSATA

ID del Producto: USB3C2ESAT3



StarTech.com

Este cable USB-C™ a eSATA es un adaptador de unidad externa que le permite acceder de forma rápida y sencilla a un dispositivo de almacenamiento eSATA a través del puerto USB-C o Thunderbolt™ 3 de su ordenador portátil.

Aunque su portátil no disponga de puertos eSATA, el cable USB 3.0 a eSATA facilita la conexión a un dispositivo de almacenamiento externo. El cable admite conexiones a unidades de disco duro SATA (HDD) estándar y unidades de estado sólido (SSD).

El cable también admite conexiones a unidades de disco duro SATA estándar (HDD) y unidades de estado sólido (SSD).

El cable también admite conexiones a unidades ópticas (ODD), lo que le permite conectar una unidad de CD-ROM o DVD-ROM a su portátil.

El cable admite comandos eSATA y funciones como el autocontrol SMART. También es compatible con hardware y software de gestión de unidades eSATA, como el software de utilidades de copia de seguridad.


Cuando se conecta a un dispositivo de almacenamiento que aloja unidades HDD o SSD, el cable USB-C a eSATA permite a los profesionales informáticos conectarse a unidades para:

- Recuperación de datos
- Reparación de unidades averiadas
- Reutilización de unidades antiguas
- Ejecución de diagnósticos de unidades

- Creación de imágenes de disco
- Realización de copias de seguridad y archivado de unidades para evitar la pérdida de datos
- Transferencia de contenidos entre la Unidad y el portátil

El cable de 1 metro le permite configurarlo en cualquier lugar, permitiéndole realizar cualquiera de estas tareas en un laboratorio, en el escritorio de alguien o sobre el terreno. Con la instalación plug-and-play, es fácil de conectar en cualquier sistema operativo, sin necesidad de instalar ningún software adicional.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte un dispositivo de almacenamiento eSATA a un ordenador equipado con puerto USB-C o Thunderbolt 3

Características

- **FUNCIONALIDAD VERSÁTIL:** La solución perfecta para la migración de datos, la clonación de unidades y las aplicaciones de copia de seguridad o recuperación - Este adaptador funciona con unidades eSATA - Compatible con puertos Thunderbolt 3
- **MAYOR PRODUCTIVIDAD:** El USB 3.2 Gen 1 admite una velocidad de hasta 5 Gbps. Le permite aprovechar el alto rendimiento de las últimas unidades de estado sólido (SSD) y discos duros (HDD) eSATA
- **PORTABILIDAD MÁXIMA:** El diseño compacto y ligero del adaptador de USB-C a eSATA proporciona una fácil portabilidad - El adaptador también cuenta con un cable integrado de 1m
- **ALIMENTADO POR EL BUS:** Puede conectarse directamente a una unidad eSATA o a un dispositivo de almacenamiento externo eSATA utilizando la alimentación por USB - Ideal para acceder rápidamente a sus archivos desde un ordenador USB-C
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** La elección de los profesionales de informática desde hace más de 30 años, este cable está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia

multilingüe gratuita 24/5 basada en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Cantidad de Unidades	1
Unidades Compatibles	eSATA
ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1153E

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	No
TRIM Support	No
4Kn Support	Sí
S.M.A.R.T. Support	Sí
Tipo y Velocidad	eSATA (6 Gbps)
Soporte para Multiplicador de Puertos	No
RAID	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Probado con discos duros de hasta 10TB
ATAPI Support	Sí
Soporta Hot Swap	Sí
MTBF	1,577,505 hours

Conector(es)

	Conectores de la Unidad	1 - eSATA (7 pines, datos)
	Conectores del Host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	HR 40% ~ 85%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
	Longitud del Producto	36.0 in [91.4 cm]
	Ancho del Producto	0.6 in [1.6 cm]
	Altura del Producto	0.4 in [9.0 mm]
	Peso del Producto	2.3 oz [66.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.0 in [15.3 cm]
	Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
	Altura de la Caja	0.9 in [2.4 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.8 oz [80.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - PCI-Express de 6 a 8 pines
	1 - guía rápida de inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.