

Cavo eSATA a USB-C - Per Dispositivi di immagazzinamento Dati Esterni - USB 3.0 (5Gbps) da 1m

ID prodotto: USB3C2ESAT3



StarTech.com

Questo cavo USB-C™ a eSATA è un adattatore per unità esterne che consente di accedere in modo facile e veloce a un dispositivo di archiviazione eSATA tramite la porta USB-C o Thunderbolt™ 3 di un computer laptop.

Anche se un computer laptop non dispone di porte eSATA, è possibile collegarlo in modo facile e veloce a un dispositivo di archiviazione esterno grazie a questo cavo USB 3.0 a eSATA. Il cavo supporta il collegamento a dischi rigidi (HDD) SATA e unità a stato solido (SSD).

Supporta inoltre il collegamento a unità ottiche (ODD), permettendo di collegare un'unità CD-ROM o DVD-ROM al computer laptop.

Il cavo supporta i comandi e le funzioni eSATA, come il monitoraggio con tecnologia SMART, ed è inoltre compatibile con l'hardware e il software di gestione delle unità eSATA, ad esempio con il software dell'utility di backup.


Se collegato a un dispositivo di archiviazione che ospita unità HDD o SSD, il cavo USB-C a eSATA consente ai professionisti IT di collegarsi alle unità per attività di:

- Ripristino dei dati
- Riparazione di unità guaste
- Riutilizzo o ricondizionamento di vecchie unità
- Esecuzione della diagnostica delle unità
- Creazione dell'immagine di un disco

- Backup e archiviazione delle unità per evitare la perdita dei dati
- Trasferimento di contenuti tra unità e computer laptop

La lunghezza di 1 metro consente di configurare ovunque il collegamento, permettendo di eseguire queste attività in laboratorio, presso la scrivania di un utente o sul campo. Grazie all'installazione plug-and-play, il cavo può essere facilmente collegato a qualsiasi sistema operativo, senza software aggiuntivo da installare.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Collegamento di un dispositivo di archiviazione eSATA a un computer USB-C o Thunderbolt 3

Caratteristiche

- **VERSATILITÀ:** Questo adattatore da USB-C a eSATA è ideale per la migrazione dei dati, clonazione di unità, applicazioni di backup o recupero dati. Consente di collegare un disco rigido SATA da 2,5/3,5" ad un laptop con porta USB Type-C o Thunderbolt 3
- **AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ:** La connessione USB 3.2 Gen 1 supporta una velocità fino a 5 Gbps - Consente di sfruttare le elevate prestazioni delle più recenti unità a stato solido (SSD) e dischi rigidi (HDD) eSATA
- **MASSIMA PORTABILITÀ:** Il suo design compatto e leggero rende questo adattatore da USB-C a eSATA comodo da trasportare - Questo convertitore per HDD da USB Type-C a SATA è inoltre dotato di un cavo integrato da 1 m
- **ALIMENTATO DA BUS:** Consente di collegarsi direttamente a un'unità eSATA o a un dispositivo di archiviazione eSATA esterno utilizzando l'alimentazione USB, ideale per accedere rapidamente ai file da un computer con porta USB-C
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** Scelta dei professionisti dell'IT da oltre 30 anni, questo cavo adattatore da USB-C a eSATA è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza multilingua gratuita 24/5

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Numero di unità	1
Tipo unità	eSATA
ID chipset	ASMedia - ASM1153E

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	No
TRIM Support	No
4Kn Support	Sì
S.M.A.R.T. Support	Sì
Tipo e velocità	eSATA (6 Gbps)
Moltiplicatore di porte	No
RAID	No
Capacità max unità	Testato con unità fino a 10 TB
ATAPI Support	Sì
Funzionalità hot swap	Sì
MTBF	1,577,505 hours

Connettore/i

Connettori unità	1 - eSATA (7 pin, dati)
Connettori host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
-------------------------------------	---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	40% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	3.0 ft [0.9 m]
Lunghezza prodotto	36.0 in [91.4 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [9.0 mm]
Peso prodotto	2.3 oz [66.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.0 in [15.3 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	0.9 in [2.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.8 oz [80.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - video PCI Express da 6pin a 8pin
--------------------------	--------------------------------------

1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.