

1m USB-C naar eSATA Kabel, Voor Externe Storage Apparaten met HDD/SSD/ODD,
Externe Hard Drive Adapter, USB 3.0 (5Gbps) naar eSATA Converter

Productcode: USB3C2ESAT3



StarTech.com

Deze USB-C™-naar-eSATA-kabel is een externe schijfadapter die zorgt voor snelle en gemakkelijke toegang tot een eSATA-opslagapparaat via de USB-C of Thunderbolt™ 3-poort op uw laptop.

Zelfs als uw laptop geen eSATA-poorten heeft, maakt de USB 3.0 naar eSATA kabel het gemakkelijk om deze aan te sluiten op een extern opslagapparaat. De kabel ondersteunt aansluitingen op standaard SATA harde schijven (HDD) en solid-state drives (SSD).

De kabel ondersteunt ook aansluitingen op optische stations (ODD), waardoor u een CD-ROM- of DVD-ROM-station op uw laptop kunt aansluiten.

De kabel ondersteunt eSATA-opdrachten en functies zoals SMART-selfmonitoring. Deze kabel is ook compatibel met eSATA-stationsbeheerhardware en -software, zoals back-upprogramma's.


Wanneer de USB-C naar eSATA kabel is aangesloten op een opslagapparaat met HDD- of SSD-schijven, kunnen IT-professionals verbinding maken naar deze schijven voor:

- Data Recovery
- Repareren van defecte schijven
- Hergebruik of opnieuw inrichten van oude schijven
- Uitvoeren van schijfdiagnoses
- Disk Imaging
- Back-up en archiveren van schijven om dataverlies te voorkomen

- Overzetten van content tussen een schijf en de laptop

Met de 1 meter lange kabel kunt u overal een installatie maken, u elk van deze taken kunt uitvoeren in een lab, op een andere werkplek of zelfs als u buiten bent. Met plug-and-play-installatie is het eenvoudig verbinding te maken met elk besturingssysteem, zonder dat er extra software geïnstalleerd hoeft te worden .

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een eSATA-opslagapparaat aan op een USB-C of Thunderbolt 3 computer

Eigenschappen

- **VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT:** De USB-C naar eSATA-adapter is de perfecte oplossing voor datamigratie, klonen van schijven en data back-up of recovery; Deze laptop HDD adapter werkt met eSATA-drives; Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
- **HOGERE PRODUCTIVITEIT:** USB 3.2 Gen 1 ondersteunt snelheden tot 5 Gbps waarmee u kunt genieten van de hoogwaardige prestaties van eSATA solid-state drives (SSD's) en harde schijven (HDD's)
- **MAKKELIJK OM MEE TE NEMEN:** Het compacte, lichtgewicht ontwerp van de USB-C naar eSATA-adapter maakt deze ideaal geschikt voor on-the-go; Deze adapter heeft ook een ingebouwde kabel van 1 meter
- **BUS POWERED:** Directe aansluiting op een eSATA-schijf of extern eSATA storage apparatuur via USB-voeding; Ideaal voor snelle toegang tot uw bestanden via een USB-C-computer
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze USB-C naar eSATA-adapter werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Aantal stations	1
Schijftype	eSATA
Chipsetcode	ASMedia - ASM1153E

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Nee
TRIM Support	Nee
4Kn Support	Ja
S.M.A.R.T. Support	Ja
Type en snelheid	eSATA (6 Gbps)
Port-multiplier	Nee
RAID	Nee
Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 10 TB schijven
ATAPI Support	Ja
Hot-swappable	Ja
MTBF	1,577,505 hours

Connector(en)

Schijfaansluitingen	1 - eSATA (7-polig, data)
Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
--------------------	---

Voeding

Voedingsbron	Gevoed via USB
--------------	----------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	40% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
Lengte product	36.0 in [91.4 cm]
Breedte product	0.6 in [1.6 cm]
Hoogte product	0.4 in [9.0 mm]
Gewicht product	2.3 oz [66.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.0 in [15.3 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	0.9 in [2.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.8 oz [80.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Verloopkabel
	1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.