

Câble certifié USB 3.0 A vers B de 2 m - M/M

N° de produit: USB3CAB2M



Le câble USB 3.0 A vers B USB3CAB2M de 2 m offre une connexion haute qualité entre vos périphériques dotés d'un port USB 3.0 de type B (comme les boîtiers de disque dur, les lecteurs de carte, les stations d'accueil et les dispositifs d'acquisition vidéo) et un ordinateur compatible USB.

Ce câble est certifié USB-IF selon les spécifications USB 3.0 pour une connexion fiable et durable à vos appareils USB de type B, et bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez un périphérique SuperSpeed USB 3.0 de type B (boîtier de disque dur, lecteur de carte, station d'accueil, dispositif d'acquisition vidéo, etc.) à un ordinateur de bureau, ordinateur portable ou serveur USB 3.0

Spécifications techniques

- 1 connecteur USB A mâle
- 1 connecteur USB B mâle
- Vitesse de transfert des données jusqu'à 5 Gb/s
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

- Connecteurs moulés avec serre-câble
- Rétrocompatible avec USB 2.0
- SuperSpeed USB 3.0 certifié USB-IF

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
---------------	------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B	USB Type-B (9 broches) USB 3.0

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Température de stockage	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	24/28 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2 m]



Poids du produit 3.2 oz [90 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.6 in [16 mm]

Poids brut 3.5 oz [99 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Câble USB 3.0 certifié A vers B 2 m - M/M

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

