

2 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-B-kabel - M/M

Productcode: USB3CAB2M



De USB3CAB2M 2 meter lange USB 3.0 A-naar-B-kabel biedt een hoogwaardige verbinding tussen randapparaten met een USB 3.0 type-B poort, zoals harde-schijfbehuizingen, kaartlezers, docking en video-opnameapparaten en een voor USB geschikte computer.

Deze kabel is door USB-IF gecertificeerd voor USB 3.0 specificaties, biedt een betrouwbare, langdurige verbinding met uw micro USB-apparaten en wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Sluit een SuperSpeed USB 3.0 type B randapparaat (harde-schijfbehuizing, kaartlezer, docking station, video-opnameapparaat etc.) aan op een voor USB 3.0 geschikte desktop, laptop of server

### Eigenschappen

- 1 USB 'A' mannelijke connector
- 1 USB 'B' mannelijke connector
- Door USB-IF gecertificeerde USB 3.0
- Overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s

- Aluminium-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Gegoten connectoren met trekantlasting
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

---

#### Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

---

#### Connector(en)

Connector A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	USB Type-B (9-polig) USB 3.0

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24/28 AWG
Kabellengte	6.6 ft [2 m]
Lengte product	6.6 ft [2 m]
Gewicht product	3.2 oz [90 g]

---

#### Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---



Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [16 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.5 oz [99 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	2 m USB 3.0 gecertificeerde A-naar-B-kabel - M/M
-------------	--

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

