

Station d'accueil USB 3.0 pour deux PC portables - KVM - Partagez un clavier, une souris, 2 écrans et des fichiers

Nº de produit: USB3DDOCKFT



Cette station d'accueil USB 3.0 KVM, conforme aux exigences TAA, fonctionne comme un commutateur KVM pour deux ordinateurs portables. Elle vous permet de partager votre clavier, votre écran et votre souris, ainsi que transférer des fichiers entre vos deux ordinateurs portables connectés.

Connectez deux ordinateurs portables à cette station d'accueil pour partager un deux écrans, un clavier, une souris et des périphériques. Cette station d'accueil PC KVM vous permet de contrôler deux ordinateurs portables et de partager deux écrans et plusieurs périphériques entre eux pendant leur connexion. Caractéristiques de la station d'accueil PC :

- 2 ports écran (DP et HDMI)\*
- 5 ports USB 3.0
- 1 port Gigabit Ethernet
- 1 port casque

Au lieu de transférer des fichiers dans le cloud ou un stockage externe, la station d'accueil PC vous permet de transférer des données rapidement et de manière sécurisée entre vos ordinateurs portables connectés, à l'aide de Windows Easy Transfer ou du logiciel PCLinq inclus.

Le port de charge rapide USB toujours actif de la station d'accueil USB 3.0 vous permet de charger vos tablettes et autres appareils mobiles même si vos ordinateurs portables ne sont pas connectés.

La station accueil USB vous offre la possibilité de connecter un seul écran 4K au lieu de deux écrans. Configurez votre poste de travail avec deux écrans (1 DisplayPort, 1 HDMI) ou pour des résolutions supérieures, connectez un seul écran HDMI ou 4K DisplayPort.



Résolutions maximales prises en charge\*

\* Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 3840 x 2160p (4K), les résolutions 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge.

Compatible avec les ordinateurs portable Mac et Windows® équipé d'USB 3.0, la station d'accueil PC KVM comprend deux câbles USB 3.0 pour une installation rapide ainsi qu'un bouton facile d'accès pour basculer facilement entre les ordinateurs portables.

Les stations d'accueil pour ordinateur portable de StarTech.com permettent de réaliser des économies et se déploient plus rapidement avec un seul câble. Cette station d'accueil PC USB 3.0 bénéficie d'une garantie compétitive de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

# Certifications, rapports et compatibilité

































### **Applications**

- Salles de classe
- Laboratoires informatiques
- Administration du réseau et des systèmes

# Spécifications techniques

- Contrôlez jusqu'à deux ordinateurs portables hôtes à l'aide d'un poste de travail à double affichage
- Accélérez votre flux de travail avec le partage de fichiers entre ordinateurs hôtes
- Chargez vos appareils sans les connecter à votre ordinateur portable à l'aide du port de charge rapide USB toujours actif
- Configuration facile avec le logiciel de partage de fichiers inclus et deux câbles USB 3.0

Matériel



Politique de garantie 3 Years

Prise en charge 4K Oui

Port(s) à charge rapide Oui

Écrans pris en charge 2

Type de bus USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Normes de l'industrie Spécification de charge de batterie USB rév. 1.2

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1

ID du chipset DisplayLink - DL-5900

VIA/VLI - VL812

Performance

Vitesse max. de

transfert de données

5 Gbit/s (USB 3.0)

2 Gbit/s (Ethernet; Duplex intégral)

Résolutions numériques max.

3840 x 2160 à 30 Hz (DisplayPort, un écran)

2560 x 1440 (HDMI, un écran)

2048 x 1152 et 2048 x 1152 (DisplayPort et HDMI,

deux écrans)

Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 3840 x 2160p (4K), les résolutions 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge.

Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

Prise en charge UASP Oui

Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps

MDIX auto Oui

Prise en charge duplex Oui



#### complet

| C           | r - N |
|-------------|-------|
| Connecteur( | S)    |

Types de connecteur 1 - DisplayPort (20 broches)

1 - HDMI (19 broches)

1 - USB 3.2 Type-A (9 broches, charge rapide)

4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - RJ-45

1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions)

2 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)

1 - Fente de verrouillage de sécurité

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation

Windows® 7, 8, 8.1, 10

Mac OS® 10.8 - 10.12, 10.14 - 10.15

Chrome OS™ v55+

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage

Deux ordinateurs compatibles USB avec un port USB 3.0

disponible sur chacun (hôte)

Remarque

Un écran DisplayPort pouvant prendre en charge la

résolution 4K est nécessaire pour obtenir des résolutions

4K x 2K

La performance peut être limitée par la connexion à un

port hôte USB 2.0 ou l'utilisation d'un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)

L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s

PCLinq peut être utilisé avec tout système d'exploitation pris en charge par la station d'accueil. Windows Easy Transfer peut seulement être utilisé avec Windows 8.1,

8 et 7

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Liaison (vert)





#### 1 - Activité (jaune)

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 1.5 A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 6.5 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise N

Consommation électrique

32.5

Conditions environnementales

Température de fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de

stockage

-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humidité Humidité relative de 0~90 %

Caractéristiques physiques

Couleur Noir et argent

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 10.6 in [27.0 cm]

Largeur du produit 3.2 in [8.2 cm]

Hauteur du produit 1.3 in [3.4 cm]

Poids du produit 13.2 oz [374.0 g]

Informations d'emballage



Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 11.7 in [29.6 cm]

Package Width 6.4 in [16.2 cm]

Package Height 2.8 in [7.0 cm]

Poids brut 2.5 lb [1.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil pour ordinateur portable

2 - Câbles hôtes USB 3.0 1 m

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du

Nord / JP / EU / GB / ANZ)

1 - Manuel d'instruction

<sup>\*</sup> L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis