

Docking Station per 2 portatili - Condividi Tastiera, Mouse, Dual Monitor e file - USB 3.0

ID prodotto: USB3DDOCKFT



Questa Docking Station per 2 portatili USB 3.0 KVM conforme a TAA per due computer laptop funziona come uno switch KVM, permettendo di condividere tastiera, video e mouse, oltre che di scambiare file tra i computer inseriti.

Questa docking station permette di collegare due computer, per condividere due monitor, una tastiera, un mouse e le periferiche. Questa docking station KVM permette di controllare due computer laptop, condividendo due monitor e varie periferiche tra i sistemi inseriti. La docking station include:

- 2 porte monitor (DisplayPort e HDMI)*
- 5 porte USB 3.0
- 1 porta Gigabit Ethernet
- 1 porta per cuffie

Aniché trasferire i file nel cloud o in un'unità di archiviazione esterna, questa docking station consente di scambiare dati in modo rapido e sicuro fra i computer laptop inseriti, utilizzando Windows Easy Transfer o il software PCLinQ in dotazione.

La porta USB a ricarica rapida sempre attiva di questa docking station USB 3.0 permette di ricaricare tablet e altri dispositivi mobili anche quando i computer laptop non sono inseriti.

Questa docking station USB offre la possibilità di collegare un singolo display 4K al posto di due display. La workstation per computer laptop può essere configurata con due monitor (1 DisplayPort, 1 HDMI) oppure, per una risoluzione superiore, collegando un singolo monitor HDMI o DisplayPort 4K.

Risoluzioni massime supportate*

*Sono supportate anche risoluzioni inferiori. Ad esempio, se la risoluzione massima è 3840 x 2160p

(4K), sono supportate anche le risoluzioni 2560 x 1600p e 2560 x 1440p.

Compatibile praticamente con qualsiasi computer Mac o Windows® dotato di tecnologia USB 3.0, questa docking station KVM include due cavi USB 3.0 per l'installazione rapida e offre un pulsante comodamente accessibile che semplifica il passaggio da un computer laptop all'altro.

Le docking station per computer laptop StarTech.com garantiscono un'implementazione più rapida ed economica, utilizzando un singolo cavo. Questa docking station USB 3.0 è coperta da una vantaggiosa garanzia di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Aule
- Laboratori informatici
- Amministrazione di reti e sistemi

Caratteristiche

- Una singola workstation con due monitor che permette di controllare fino a due computer laptop host
- Consente di accelerare il flusso di lavoro permettendo di condividere file fra due computer host
- Consente di ricaricare dispositivi senza collegarli a un computer laptop, tramite la porta USB a ricarica rapida sempre attiva
- Facile da configurare, con il software di condivisione file e i due cavi USB 3.0 in dotazione

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì

Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	2
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1
ID chipset	DisplayLink - DL-5900 VIA/VLI - VL812

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Risoluzioni digitali massime	3840x2160 a 30 Hz (DisplayPort - Display singolo) 2560x1440 (HDMI - Display singolo) 2048x1152 e 2048x1152 (DisplayPort e HDMI - Due display) Sono supportate anche risoluzioni inferiori. Ad esempio, se la risoluzione massima è 3840x2160p (4K), sono supportate anche le risoluzioni 2560x1600p e 2560x1440p.
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - DisplayPort (20 pin)
	1 - HDMI (19 pin)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, carica rapida)
	4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - RJ-45
	1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni)
	2 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - Slot con blocco di sicurezza

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
	macOS 10.8 - 10.12, 10.14 - 10.15
	Chrome OS™ v55+

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Due computer dotati di USB con una porta USB 3.0 disponibile su ciascun computer (host)
Nota	Per ottenere risoluzioni 4Kx2K è necessario un display DisplayPort dotato di 4K Se viene collegato a una porta host USB 2.0 o se si utilizza un cavo di collegamento host USB 2.0, le prestazioni possono essere limitate (cavi host USB 3.0 inclusi) USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps PCLink può essere utilizzato in qualsiasi sistema operativo supportato dal dock. Windows Easy Transfer può essere utilizzato solo in Windows 8.1, 8 e 7

Indicatori

Indicatori LED	1 - Connessione (verde)
	1 - Attività (ambra)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.5 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	6.5 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	N
Consumo energetico	32.5

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	0~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	10.6 in [27.0 cm]
Larghezza prodotto	3.2 in [8.2 cm]
Altezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Peso prodotto	13.2 oz [374.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	11.7 in [29.6 cm]
Package Width	6.4 in [16.2 cm]

Package Height 2.8 in [7.0 cm]

Peso spedizione
(confezione) 2.5 lb [1.1 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Docking station per laptop

2 - Cavi host USB 3.0 da 1 m

1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU,
UK, ANZ)

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.