

## Docking Station USB 3.0 para dos Laptops

ID del Producto: USB3DDOCKFT



Este replicador de puertos KVM USB 3.0 compatible con TAA para dos laptops funciona como un conmutador KVM, lo cual significa que puede compartir su teclado, video y mouse, así como transferir archivos entre sus laptops conectadas.

Conecte dos laptops al replicador para compartir dos pantallas, un teclado, mouse y periféricos. Este replicador de puertos KVM le permite el control entre dos laptops y dos pantallas, así como varios periféricos, mientras están conectados. El replicador de puertos incluye:

- 2x puertos para pantalla (DP y HDMI)\*
- 5x puertos USB 3.0
- 1x puerto Ethernet Gigabit
- 1x puerto para conjunto de audífonos y micrófono

En lugar de transferir archivos a la nube o a una unidad de almacenamiento externo, el replicador de puertos le permite transferir datos de forma rápida y segura entre sus laptops conectadas, mediante el software Windows Easy Transfer o PCLinq incluido.

El puerto USB de carga rápida siempre activo del replicador USB 3.0 le permite cargar sus tablets y demás dispositivos móviles, incluso si no están conectadas las laptops.

Este replicador de puertos USB le ofrece la alternativa de conectar una sola pantalla 4K, en lugar de dos pantallas. Configure su estación de trabajo de laptop con hasta dos pantallas (1x DisplayPort, 1x HDMI), o para resoluciones superiores, conecte una sola pantalla HDMI o monitor DisplayPort 4K.

Resoluciones máximas compatibles\*

\*También son compatibles resoluciones más bajas. Por ejemplo, si la resolución máxima es 3840 x

2160p (4K), también se admite una resolución de 2560 x 1600p y de 2560 x 1440p.

Compatible con casi cualquier laptop Mac o Windows® equipado con USB 3.0, este replicador de puertos KVM incluye dos cables USB 3.0 para rápida instalación y un botón de fácil acceso para facilitar la conmutación entre laptops.

Los replicadores de puertos para laptop de StarTech.com ahorran dinero, ya que se implementan más rápido y se utiliza un solo cable. Este producto está avalado por la competitiva garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Salones de clase
- Laboratorios de Informática
- Administración de redes y sistemas

## Características

- Controle hasta dos laptops anfitrión utilizando una sola estación de trabajo de dos pantallas
- Funciona como un conmutador KVM, pero con menos estorbo de cables y la ventaja adicional de ofrecer salidas extra de doble monitor
- Cargue sus dispositivos sin necesidad de una conexión a laptop, gracias al puerto USB de carga rápida "always-on"
- Instale fácilmente con el software de compartir archivos incluido y dos cables USB 3.0

---

### Hardware

Política de Garantía 3 Years

Compatibilidad con 4K Sí

Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	2
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Estándares Industriales	Especificación USB para carga de baterías 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-5900 VIA/VLI - VL812

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 a 30Hz (DisplayPort, una sola pantalla)  2560 x 1440 (HDMI, una sola pantalla)  2048 x 1152 y 2048 x 1152 (DisplayPort y HDMI, dos pantallas)  También compatible con resoluciones más bajas. Por ejemplo, si la resolución máxima es 3840 x 2160p (4K), también se admite una resolución de 2560 x 1600p y de 2560 x 1440p.
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
Soporte Full Duplex	Sí

---

Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	<p>1 - DisplayPort (20 pines)</p> <p>1 - HDMI (19 pines)</p> <p>1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Carga Rápida)</p> <p>4 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)</p> <p>1 - RJ-45</p> <p>1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)</p> <p>2 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)</p> <p>1 - Ranura de cierre de seguridad</p>
<hr/>		
Software	Compatibilidad OS	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11</p> <p>macOS 10.8 - 10.12, 10.14 - 10.15</p> <p>Chrome OS™ v55+</p>
<hr/>		
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	<p>Dos ordenadores equipados con USB y un puerto USB 3.0 disponible en cada ordenador (anfitrión)</p>
	Nota	<p>Para obtener la resolución 4Kx2K se requiere una pantalla DisplayPort con capacidad 4K</p> <p>Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, o si se utiliza un cable de conexión anfitrión USB 2.0, es posible que el rendimiento resulte limitado (cables anfitrión USB 3.0 incluidos)</p> <p>USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps</p> <p>PCLinQ se puede utilizar en cualquier sistema operativo compatible con el replicador de puertos. Windows Easy Transfer solo se puede utilizar en Windows 8.1, 8 y 7</p>
<hr/>		
Indicadores	Indicadores LED	<p>1 - Enlace (Verde)</p>

1 - Actividad (ámbar)

---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1.5 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	6.5 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	N
Consumo de Energía	32.5

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR 0~90%

---

Características Físicas

Color	Negro y Plata
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	10.6 in [27.0 cm]
Ancho del Producto	3.2 in [8.2 cm]
Altura del Producto	1.3 in [3.4 cm]
Peso del Producto	13.2 oz [374.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	11.7 in [29.6 cm]
Ancho de la Caja	6.4 in [16.2 cm]
Altura de la Caja	2.8 in [7.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.5 lb [1.1 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Replicador de puertos para laptop
	2 - Cables USB 3.0 anfitrión de 1m
	1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
	1 - Manual de Instrucciones

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.