

Dual monitor KVM USB 3.0 docking station voor twee laptops - USB 3.0

Productcode: USB3DDOCKFT

Dit TAA-conforme KVM USB 3.0 docking station voor twee laptops werkt als een KVM switch, waardoor u uw toetsenbord, video en muis kunt delen en bestanden tussen uw gedockte laptops kunt overdragen.

Sluit twee laptops aan op dit dock om twee schermen, een toetsenbord, muis en randapparaten te delen. Met dit KVM docking station kunt u twee laptops besturen en twee schermen en diverse randapparaten delen, wanneer deze op het dock zijn aangesloten. Het docking station beschikt over:

- 2 videopoorten (DP en HDMI)*
- 5 USB 3.0 poorten
- 1 gigabit Ethernet poort
- 1 hoofdtelefoonpoort

In plaats van bestanden naar de cloud of een extern opslagapparaat over te dragen, kunt u met het docking station snel en veilig data tussen uw gedockte laptops overdragen, met Windows Easy Transfer of de meegeleverde PCLinq software. <small></small>

Met de altijd ingeschakelde USB snellaadpoort van het USB 3.0 dock kunt uw tablets en andere mobiele apparaten opladen, zelfs als uw laptops niet zijn gedockt. <small></small>

Dit USB docking station biedt u de optie om één 4K display in plaats van twee schermen aan te sluiten. Configureer uw laptop werkstation met twee schermen (1x DisplayPort, 1x HDMI) of sluit, voor hogere resoluties, één HDMI of 4K DisplayPort scherm aan.

Maximaal ondersteunde resoluties*

*Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is, worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.

Compatibel met bijna elke met Mac en Windows® USB 3.0 uitgevoerde laptop, worden bij het KVM docking station twee USB 3.0 kabels meegeleverd voor snelle installatie en met de gemakkelijk toegankelijke knop kunt u eenvoudig schakelen tussen laptops.

StarTech.com laptop docking stations bieden kostenbesparingen en snellere installatie met slechts één kabel. Dit USB 3.0 docking station wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen



- Klaslokalen
- Netwerk- en systeembeheer
- Computerruimtes

Eigenschappen

- Werk sneller door bestanden tussen hostcomputers te delen
- Eenvoudige installatie dankzij de meegeleverde software voor het delen van bestanden, en twee USB 3.0 kabels
- Laad uw apparaten op zonder een laptopverbinding met de altijd ingeschakelde USB snellaadpoort
- Bedien tot twee host laptops met één dual-monitor werkstation

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	2
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	USB batterijopladspecificatie Rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
Chipsetcode	DisplayLink - DL-5900 VIA/VLI - VL812

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 @ 30 Hz (DisplayPort - één scherm)



2560 x 1440 (HDMI - één scherm)

2048 x 1152 en 2048 x 1152 (DisplayPort en HDMI - twee schermen)

Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is, worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	DisplayPort (20-polig)
	HDMI (19-polig)
	USB 3.0 A (snelladen; 9-polig)
	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	RJ-45
	3,5 mm mini-jack (4 standen)
	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
	Sleuf voor beveiligingsslot

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.8 - 10.12, 10.14 - 10.15 Chrome OS™ v55+
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten



Systeem- en kabelvereisten Twee computers met een beschikbare USB 3.0 poort op elke computer (host)

Notitie USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps

Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik van een USB 2.0 hostverbindingskabel, kan de prestatie beperkt zijn (USB 3.0 hostkabels meegeleverd)

Een voor 4K geschikt DisplayPort-scherm is vereist voor 4Kx2K resoluties

PCLinq kan worden gebruikt in elk besturingssysteem dat de dock ondersteunt. Windows Easy Transfer kan alleen worden gebruikt in Windows 8.1, 8 en 7

Indicatoren

LED-indicatoren	Verbinding (groen)
	Activiteit (geel)

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.5 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	6.5 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Vermogensopname	32.5

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid



Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Type behuizing	Kunststof
Langte product	10.6 in [27 cm]
Breedte product	3.2 in [82 mm]
Hoogte product	1.3 in [34 mm]
Gewicht product	13.2 oz [374 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	11.7 in [29.6 cm]
Package Width	6.4 in [16.2 cm]
Package Height	2.8 in [70 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.5 lb [1.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 m USB 3.0 hostkabels
	universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
	handleiding
	Laptop docking station

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

