

## Dubbelskräms-, KVM-, USB 3.0-dockningsstation för två bärbara datorer

### Produkt ID: USB3DDOCKFT

Den här TAA-kompatibla, KVM USB 3.0-dockningsstationen för två bärbara datorer fungerar som en KVM-switch, och låter dig dela ditt tangentbord, video, och mus, samt överföra filer mellan dina dockade bärbara datorer.

Anslut två bärbara datorer till den här dockan och dela dubbla skärmar, ett tangentbord, mus, och kringutrustning. Den här KVM-dockningsstationen ger dig möjligheten att styra två bärbara datorer samt dela två skärmar och flera tillbehör mellan varandra medan de är dockade. Dockningsstationens funktioner:

- 2x skärmportar (DP och HDMI)\*
- 5x USB 3.0-portar
- 1x Gigabit Ethernet-port
- 1x headsetport

Istället för att överföra filer till molnet eller extern lagring kan du med dockningsstationen överföra data mellan dina dockade bärbara datorer snabbt och säkert, med hjälp av Windows Easy Transfer eller den inkluderade mjukvaran PCLinq. </small>

USB 3.0-dockans permanent påslagna snabbbladdningsport ger dig möjligheten att ladda dina surfplattor och andra mobila enheter, även om dina bärbara datorer inte är dockade. </small>

Den här USB-dockningsstationen ger dig möjligheten att ansluta en enda 4K-skärm istället för dubbla skärmar. Ställ in din bärbara arbetsstation med dubbla skärmar (1 DisplayPort, 1 HDMI), eller, för högre upplösningar, anslut antingen en enda HDMI eller 4K DisplayPort-skärm.

Maximala upplösningar\*

\*Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p och 2560x1440p.

KVM-dockningsstationen, som är kompatibel med i princip alla dina bärbara datorer med Mac och Windows® USB 3.0, inkluderar två USB 3.0-kablar för snabb installation och inkluderar en lättåtkomstsknapp för att enkelt växla mellan bärbara datorer.

StarTech.coms dockningsstation för bärbara datorer erbjuder kostnadsbesparingar och snabbare användning än en enda kabel. Den här USB 3.0-dockningsstationen omfattas av en 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

## Användning



- Klassrum
- Nätverks- och systemadministration
- Computer Labs

## Funktioner

- Snabba på ditt arbetsflöde med fildelning mellan värddatorer
- Konfigurera enkelt med den inkluderade fildelningsmjukvaran och två USB 3.0-kablar
- Ladda dina enheter utan anslutning till en bärbar dator med hjälp av den ständigt påslagna USB-snabbladdningsporten
- Styr upp till två bärbara värddatorer med hjälp av en arbetsstation med dubbla skärmar

---

## Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	2
Busstyp	USB 3.0
Industristandarder	USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-5900 VIA/VLI - VL812

---

## Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	3840 x 2160 @ 30 Hz (DisplayPort - enskild skärm)



2560 x 1440 (HDMI - enskild skärm)

2048 x 1152 och 2048 x 1152 (DisplayPort och HDMI - två skärmar)

Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p och 2560x1440p.

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

---

#### Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	DisplayPort (20-stifts)
	HDMI (19-stifts)
	USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts)
	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
	RJ-45
	3.5 mm minijack (4-polig)
	USB Type-B (9-stifts) USB 3.0
	Plats för säkerhetslås

---

#### Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.8 - 10.12, 10.14 - 10.15 Chrome OS™ v55+
-------------------	--

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

System- och	Två USB-aktiverade datorer med en ledig USB 3.0 port på
-------------	---

kabelkrav	varje dator (värd)
Obs.	<p>USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger hastigheter på upp till 5 Gbps</p> <p>Vid anslutning till en USB 2.0-värdport eller vid användning av en USB 2.0-kabel för värdanslutning kan prestandan begränsas (USB 3.0 värdkablar ingår)</p> <p>En 4K-kompatibel skärm med DisplayPort krävs för att få upplösningar på 4Kx2K</p> <p>PCLinq kan användas av alla operativsystem som dockningsstationer stöder. Windows Easy Transfer kan endast användas i Windows 8.1, 8 och 7</p>

---

#### Indikatorer

LED-indikatorer	Länk (grön)
	Aktivitet (gul)

---

#### Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.5 A
Utspänning	5 DC
Utström	6.5 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	32.5

---


#### Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	0~90 % RH

---

#### Utseende

Färg	Svart & silver
------	----------------



Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	10.6 in [27 cm]
Produktbredd	3.2 in [82 mm]
Produkthöjd	1.3 in [34 mm]
Produktvikt	13.2 oz [374 g]

---

#### Förpackning

Package Length	11.7 in [29.6 cm]
Package Width	6.4 in [16.2 cm]
Package Height	2.8 in [70 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.5 lb [1.1 kg]

---

#### Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 m USB 3.0 värdkablar
	universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Instruktionsbok
	Dockningsstation för bärbar dator

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

