Station d'Accueil USB 3.0 à 3 Écrans avec 2x 4K DisplayPort et HDMI - Hub USB-A à 5 Ports (1x Fast-Charge), Audio 3,5 mm, GbE - Docking Station Universelle USB Type-A pour PC Portable, Win/MacOS

Nº de produit: USB3DOCKH2DP

Cette station d'accueil PC à triple affichage transforme votre ordinateur portable USB 3.0 en un poste de travail complet avec deux sorties DisplayPort et une sortie HDMI. De plus, contrairement à certaines stations d'accueil propriétaires qui fonctionnent uniquement avec certaines marques d'ordinateur portable, celle-ci est universelle et fonctionne avec n'importe quel ordinateur portable Mac ou Windows avec USB 3.0.

Le hub USB 3.0 ajoute une prise en charge en triple affichage à votre poste de travail, avec une résolution allant jusqu'à 4K (3840 x 2160p) sur un écran et 2048 x 1152 sur les deux autres. Avec plus d'écrans et la haute résolution, le hub optimise votre superficie d'affichage pour accéder simultanément à plusieurs applications et rédiger sur un écran tout en consultant des documents de référence sur l'autre. Vous pouvez également utiliser votre écran d'ordinateur portable pour un total de quatre écrans, facilitant la gestion de plusieurs programmes à la fois pour éviter de perdre du temps à redimensionner ou réarranger vos fenêtres.

Pour prendre en charge tous vos périphériques USB, la station d'accueil pour PC portable dispose de cinq ports USB 3.0. Le port USB latéral est un port USB de charge rapide (spécification de charge de pile USB 1.2), vous pouvez ainsi charger vos appareils mobiles plus rapidement qu'avec un port USB standard, avec ou sans votre ordinateur portable connecté à la station d'accueil universelle. La docking station USB 3.0 dispose également d'un port GbE, d'une prise casque et de ports audio 3,5 mm et microphone distincts, vous bénéficiez ainsi de toutes les connexions nécessaires pour rester productif.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

• Utilisez trois écrans pour travailler sur plusieurs documents simultanément avec les applications Office

• Consultez plusieurs écrans d'un coup d'œil si vous travaillez dans une société financière ou de placement

• Créez un poste de travail rapide à connecter et qui prend en charge vos écrans HDMI et DisplayPort existants

Spécifications techniques

• STATION D'ACCUEIL POUR TRIPLE ÉCRAN : Ce dock universel USB 3.0 pour PC permet aux utilisateurs de maximiser leurs capacités d'affichage avec une configuration triple écran (1x HDMI et 2x DP) ou à double écran, ce qui contribue à améliorer la productivité

• RÉSOLUTIONS 4K ULTRA HD : Apportez une image réaliste à votre moniteur ou votre écran avec cette station d'accueil USB 4K qui prend en charge des résolutions allant jusqu'à 3840x2160 sur l'un des écrans et 2048x1152 sur les deux autres

• CONNECTEZ ET CHARGEZ VOS PÉRIPHÉRIQUES USB : Connectez jusqu'à 5 périphériques USB avec ce dock USB 3.0 DisplayPort et HDMI - Pour plus de commodité, vous pouvez recharger rapidement vos périphériques USB à l'aide du port de charge rapide intégré

• CRÉER UNE STATION DE TRAVAIL PUISSANTE : en plus des cinq ports USB, la station d'accueil à triple écran est dotée d'un port RJ45 GbE et d'une prise casque, ainsi que d'un port audio et microphone 3.5mm distinct

• COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME D'EXPLOITATION : Ce dock USB fonctionne avec Win, Mac et ChromeOS - Comprend 1 câble hôte USB 3.0 Type-A vers B de 1m - REMARQUE : les hôtes USB-C auront besoin d'un câble USB 3.0 vers B ou USB 3.0 vers A M/F (non inclus)

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	3
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Normes de l'industrie	Spécification de charge de batterie USB rév. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
ID du chipset	VIA/VLI - VL812 Realtek - RTL8211F DisplayLink DL5911 DisplayLink DL5915

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions numériques max.	3840 x 2160 à 30 Hz (DisplayPort Vidéo 1, un écran) 2560 x 1600 (DisplayPort Vidéo 3, un écran) 2560 x 1440 (HDMI, un écran) Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 3840 x 2160p (4K), les résolutions 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge. Veuillez consulter le manuel pour connaître les résolutions prises en charge lors de l'utilisation des différentes combinaisons d'affichage (jusqu'à trois

		écrans externes).
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Prise en charge UASP	Oui
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	2 - DisplayPort (20 broches) 1 - HDMI (19 broches) 1 - USB 3.2 Type-A (9 broches, charge rapide) 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - RJ-45 1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) 1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps) 1 - Fente de verrouillage de sécurité
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.8 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS™ v55+Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04, 24.04<br / >
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Ordinateur compatible USB avec port USB 3.0 libre
	Remarque	La résolution 4K est prise en charge par le port DisplayPort Vidéo 1 uniquement. Un écran DisplayPort pouvant prendre en charge la résolution 4K est

		nécessaire pour obtenir des résolutions 4K x 2K
		La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l'utilisation d'un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)
		L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Liaison (vert)
		1 - Activité (jaune)
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	1.5 A
	Tension de sortie	5 DC
	Courant de sortie	6.5 A
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	N
	Consommation électrique	32.5
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Humidité	Humidité relative de 0~90 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir et argent
	Type de boîtier	Plastique

	Longueur du produit	10.6 in [27 cm]
	Largeur du produit	3.2 in [8.2 cm]
	Hauteur du produit	1.3 in [3.4 cm]
	Poids du produit	13.3 oz [376 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.3 in [16.1 cm]
	Package Width	11.6 in [29.5 cm]
	Package Height	2.8 in [7.0 cm]
	Poids brut	2.3 lb [1.0 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Station d’accueil triple vidéo pour ordinateurs portables
		1 - Câble hôte USB 3.0 1 m
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis