

Station d'accueil USB 3.0 triple affichage pour ordinateur portable - 4K

N° de produit: USB3DOCKH2DP



Cette station d'accueil PC à triple affichage transforme votre ordinateur portable USB 3.0 en un poste de travail complet avec deux sorties DisplayPort et une sortie HDMI. De plus, contrairement à certaines stations d'accueil propriétaires qui fonctionnent uniquement avec certaines marques d'ordinateur portable, celle-ci est universelle et fonctionne avec n'importe quel ordinateur portable Mac ou Windows avec USB 3.0.

La station d'accueil PC USB 3.0 ajoute une prise en charge en triple affichage à votre poste de travail, avec une résolution allant jusqu'à 4K (3840 x 2160p) sur un écran et 2048 x 1152 sur les deux autres. Avec plus d'écrans et la haute résolution, la station d'accueil optimise votre superficie d'affichage pour accéder simultanément à plusieurs applications et rédiger sur un écran tout en consultant des documents de référence sur l'autre. Vous pouvez également utiliser votre écran d'ordinateur portable pour un total de quatre écrans, facilitant la gestion de plusieurs programmes à la fois pour éviter de perdre du temps à redimensionner ou réarranger vos fenêtres.

Pour prendre en charge tous vos périphériques USB, la station d'accueil PC dispose de cinq ports USB 3.0. Le port USB latéral est un port USB de charge rapide (spécification de charge de pile USB 1.2), vous pouvez ainsi charger vos appareils mobiles plus rapidement qu'avec un port USB standard, avec ou sans votre ordinateur portable connecté à la station d'accueil. La station d'accueil dispose également d'un port GbE, d'une prise casque et de ports audio 3,5 mm et microphone distincts, vous bénéficiez ainsi de toutes les connexions nécessaires pour rester productif.

Le modèle USB3DOCKH2DP est conforme aux exigences TAA et bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans ainsi que de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Utilisez trois écrans pour travailler sur plusieurs documents simultanément avec les applications Office
- Consultez plusieurs écrans d'un coup d'œil si vous travaillez dans une société financière ou de placement
- Créez un poste de travail rapide à connecter et qui prend en charge vos écrans HDMI et DisplayPort existants

Spécifications techniques

- La haute résolution à portée de main, jusqu'à 3840 x 2160p (4K) sur l'un des écrans
- Connectez vos périphériques USB grâce à cinq ports USB 3.0
- Chargez vos appareils à l'aide du port de charge rapide USB
- Ajoutez une connectivité réseau filaire et des périphériques audio avec le port RJ-45 Gigabit Ethernet, le port casque et les ports audio 3,5 mm et microphone distincts
- Configuration à double affichages avec des résolutions atteignant 3840 x 2160p sur un écran et 2560 x 1600p sur l'autre
- Optimisez la capacité de vos écrans grâce à une configuration à triple affichage (1 x HDMI et 2 x DP) ou en double affichage

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	3
Type de bus	USB 3.0
Normes de l'industrie	Spécification de charge de batterie USB rév. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1
ID du chipset	DisplayLink - DL-5910

VIA/VLI - VL812

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions numériques max.	3840 x 2160 à 30 Hz (DisplayPort Vidéo 1, un écran) 2560 x 1600 (DisplayPort Vidéo 3, un écran) 2560 x 1440 (HDMI, un écran) Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 3840 x 2160p (4K), les résolutions 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge. Veuillez consulter le manuel pour connaître les résolutions prises en charge lors de l'utilisation des différentes combinaisons d'affichage (jusqu'à trois écrans externes).
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur	DisplayPort (20 broches) HDMI (19 broches) USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) RJ-45
---------------------	---

Mini-jack 3,5 mm (4 positions)

Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

USB Type-B (9 broches) USB 3.0

Fente de verrouillage de sécurité

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.8 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0 Chrome OS™v55+
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Ordinateur compatible USB avec port USB 3.0 libre
Remarque	La résolution 4K est prise en charge par le port DisplayPort Vidéo 1 uniquement. Un écran DisplayPort pouvant prendre en charge la résolution 4K est nécessaire pour obtenir des résolutions 4K x 2K La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l'utilisation d'un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus) L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Liaison (vert) Activité (jaune)
----------------------	------------------------------------

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	1.5 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	6.5 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise N

Consommation
électrique 32.5

Conditions
environnementales

Température de
fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de
stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humidité Humidité relative de 0~90 %

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir et argent

Type de boîtier Plastique

Longueur du produit 10.6 in [27 cm]

Largeur du produit 3.2 in [82 mm]

Hauteur du produit 1.3 in [34 mm]

Poids du produit 13.3 oz [376 g]

Informations
d'emballage

Package Length 6.5 in [16.4 cm]


Package Width 11.7 in [29.6 cm]

Package Height 2.8 in [71 mm]

Poids brut 2.3 lb [1.0 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Station d'accueil triple vidéo pour ordinateurs portables



Câble hôte USB 3.0 1 m

Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU /
GB / AU)

Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

