

## Triple monitor USB 3.0 docking station - 1x HDMI - 2x DisplayPort

### Productcode: USB3DOCKH2DP

Dit triple-monitor docking station verandert uw USB 3.0 laptop in een volledig werkstation met twee DisplayPort uitgangen en een HDMI uitgang. En, in tegenstelling tot sommige docks die alleen met specifieke laptopmerken werken, is dit dock universeel en werkt dus met elke Mac en Windows computer met USB 3.0.

Het USB 3.0 docking station voegt triple-monitor ondersteuning toe aan uw werkplek, met resoluties tot 4K (3840 x 2160p) op één scherm en 2048x1152 op de andere twee. Met meer schermen, gecombineerd met hoge resolutie, maximaliseert het dock uw schermruimte zodat u tegelijkertijd meerdere applicaties kunt openen en op één scherm een bestand kunt maken, terwijl u op het andere scherm referentiemateriaal beschikbaar hebt. Ook kunt u uw laptopscherm gebruiken voor in totaal vier schermen, waardoor u tegelijkertijd diverse programma's kunt beheren en niet meer constant schermen hoeft te minimaliseren of te verplaatsen.

Ter ondersteuning van al uw USB randapparaten heeft het docking station vijf USB 3.0 poorten. De USB poort aan de zijkant is een USB snellaadpoort (USB batterijopladspecificatie 1.2), zodat u uw mobiele apparaten sneller kunt opladen dan met standaard USB poorten, ongeacht of uw laptop al dan niet op het dock is aangesloten. Het dock heeft ook een GbE poort, headset jack en aparte 3,5 mm audio- en microfoonpoorten, zodat u beschikt over alle verbindingen die u nodig hebt om productief te blijven.

De TAA-compatibele USB3DOCKH2DP wordt gedekt door een garantie van 3 jaar en een gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Gebruik drie schermen op kantoor om tegelijkertijd met meerdere documenten te werken
- Bekijk meerdere schermen in één oogopslag in financiële of investeringsbedrijven
- Creëer een snel aansluitbaar werkstation dat uw bestaande HDMI en DisplayPort schermen ondersteunt

### Eigenschappen

- Profiteer van een hoge resolutie met tot 3840x2160p (4K) op één van de schermen
- Sluit uw USB apparaten aan met 5 USB 3.0 poorten
- Laad uw apparaten op met de USB snellaadpoort
- Voeg een vaste netwerkverbinding en audioapparaten toe via de gigabit Ethernet RJ-45 poort en

headset jack plus aparte 3,5 mm audio- en microfoonpoorten

- Twee schermen met resoluties tot 3840x2160p op het ene scherm en 2560x1600p op het andere
- Maximaliseer uw weergavemogelijkheden met drie schermen (1 x HDMI en 2 x DP) of een configuratie met twee schermen

---

#### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	3
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
Chipsetcode	DisplayLink - DL-5910 VIA/VLI - VL812

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0)
	2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 bij 30 Hz (DisplayPort Video 1 - één scherm)
	2560 x 1600 (DisplayPort Video 3 - één scherm)
	2560 x 1440 (HDMI - één scherm)

Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is, worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.

Raadpleeg de handleiding voor ondersteunde resoluties bij andere schermcombinaties (tot drie externe schermen).

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	DisplayPort (20-polig)
	HDMI (19-polig)
	USB 3.0 A (snelladen; 9-polig)
	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	RJ-45
	3,5 mm mini-jack (4 standen)
	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
	Sleuf voor beveiligingsslot

---

#### Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.8 - 10.12, 10.14 - 10.15 Chrome OS™ v55+
--------------------	--

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Computer met een beschikbare USB 3.0 poort
Notitie	4K resolutie wordt alleen ondersteund op de DisplayPort Video 1 poort. Een voor 4K geschikt DisplayPort-scherm is vereist voor 4Kx2K resoluties



Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik van een USB 2.0 hostverbindingskabel, kan de prestatie beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd)

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps

---

#### Indicatoren

LED-indicatoren	Verbinding (groen)
	Activiteit (geel)

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.5 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	6.5 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Vermogensopname	32.5

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	10.6 in [27 cm]



Breedte product	3.2 in [82 mm]
Hoogte product	1.3 in [34 mm]
Gewicht product	13.3 oz [376 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.5 in [16.4 cm]
Package Width	11.7 in [29.6 cm]
Package Height	2.8 in [71 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.3 lb [1.0 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	laptop docking station met drie videoporten
	1m USB 3.0 hostkabel
	Universele voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU)
	handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

