

USB 3.0-dockningsstation för trippelskärmar - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Produkt ID: USB3DOCKH2DP



Den här dockningsstationen för tre skärmar förvandlar din bärbara dator med USB 3.0 till en fullfjädrad arbetsstation med två DisplayPort-utgångar och en HDMI-utgång. Den här dockan är dessutom, till skillnad från dockor som endast fungerar med specifika laptop-märken, universell, och fungerar med alla Mac och Windows-datorer med USB 3.0.

USB 3.0-dockningsstationen lägger till trippelskärmstödet till din nya arbetsstation, med stödda upplösningar på upp till 4K (3840 x 2160) på en skärm och 2048 x 1152 på de andra två. Med fler skärmar, kombinerat med hög upplösning, maximerar dockan dina tillgängliga skärmar så att du kan komma åt flera program på en gång och skapa med en av skärmarna medan du använder den andra för referensmaterial. Du kan också använda din bärbara dator med totalt fyra skärmar, vilket gör det enkelt att hantera flera program på en gång och slippa besväret med att minimera och organisera fönster.

Dockningsstationen har 5 USB 3.0-portar för att stöda all din USB-kringutrustning. USB-porten vid sidan är en USB-snabbladdningsport (USB Battery Charging Specification 1.2), så att du kan ladda dina mobila enheter snabbare än från standard-USB-portar, med eller utan din bärbara dator ansluten till dockan. Dockan har också en GbE-port, ett headsetjack och separat 3,5 mm ljud- och mikrofonanslutningar, så att du kan ha alla anslutningar du behöver för att fortsätta vara produktiv.

TAA-kompatibla USB3DOCKH2DP täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratislivstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Använd tre skärmar för att arbeta med flera dokument samtidigt i kontorsprogram
- Fördela ditt skrivbord över fyra skärmar -- perfekt för regerings-, finans-, marknadsförings- och säljmiljöer
- Skapa en snabbt åtkopplingsbar arbetsstation som stöder dina befintliga HDMI- och DisplayPort-skärmar.

Funktioner

- Få högupplösning med upp till 3840 x 2160 p (4K) på en av skärmarna.
- Anslut dina USB-enheter med 5 USB 3.0-portar
- Ladda dina enheter med hjälp av USB-snabbladdningsporten
- Lägg till trådbunden nätverksanslutning och ljudenheter med Gigabit Ethernet RJ-45-porten och headsetjack plus 3,5 mm ljud- och mikrofonportar.
- Dubbla skärmar med upplösningar på upp till 3840 x 2160p på ena skärmen och 2560 x 1600 p på den andra
- Maximera din skärmkapacitet med tre skärmar (1 HDMI och 2 DP) eller en dubbelskärm

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	3
Busstyp	USB 3.0
Industristandarder	USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Bakåtkompatibel med USB 2.0/1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-5910 VIA/VLI - VL812

Prestanda



Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	3840 x 2160 @ 30 Hz (DisplayPort Video 1 - enskild skärm) 2560 x 1600 (DisplayPort Video 3 - enskild skärm) 2560 x 1440 (HDMI - enskild skärm) Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p och 2560x1440p. Se handboken för de upplösningar som stöds vid användningen av olika kombinationer skärmar (upp till tre externa skärmar).
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	DisplayPort (20-stifts) HDMI (19-stifts) USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) RJ-45 3.5 mm minijack (4-polig) 3.5 mm minijack (3-polig) USB Type-B (9-stifts) USB 3.0
----------------	--

Plats för säkerhetslås

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.8 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0 Chrome OS™ v55+
-------------------	---

Särskilda
anmärkningar/
krav

System- och kabelkrav	USB-aktiverad dator med en ledig USB 3.0 port
Obs.	4K upplösning stöds endast på DisplayPort Video 1 porten. En 4K-kompatibel skärm med DisplayPort krävs för att få upplösningar på 4Kx2K Prestandan kan begränsas vid anslutning till en USB 2.0-värdport eller vid användning av en USB 2.0-värdanslutningskabel (USB 3.0-värdkabel medföljer) USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger hastigheter på upp till 5 Gbps

Indikatorer

LED-indikatorer	Länk (grön) Aktivitet (gul)
-----------------	------------------------------------

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.5 A
Utspänning	5 DC
Utström	6.5 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	32.5

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	0~90 % RH

Utseende

Färg	Svart & silver
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	10.6 in [27 cm]
Produktbredd	3.2 in [82 mm]
Produkt höjd	1.3 in [34 mm]
Produktvikt	13.3 oz [376 g]

Förpackning

Package Length	6.5 in [16.4 cm]
Package Width	11.7 in [29.6 cm]
Package Height	2.8 in [71 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.3 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	dockningsstation med tre skärmutgångar för bärbar dator
	1m USB 3.0 värdkabel
	Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

