

Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con HDMI y DisplayPort 4K

ID del Producto: USB3DOCKHDPC



Este replicador de puertos con DisplayPort y HDMI ofrece compatibilidad universal, ya que funciona con notebooks basados en Mac y Windows® equipados con USB 3.0, además de incluir un cable USB 3.0 de 60cm para rápida configuración.

Este replicador de puertos 4K USB es compatible con DisplayPort, así como video HDMI dual, o con una sola pantalla DP a resoluciones 4K Ultra HD (3840 x 2160p)

Resoluciones máximas compatibles*

*También son compatibles resoluciones más bajas. Por ejemplo, si la resolución máxima es 3840 x 2160p (4K), también se admite una resolución de 2560 x 1600p y de 2560 x 1440p.

Este concentrador integrado USB incluye cuatro puertos USB 3.0 para la conexión de dispositivos periféricos adicionales, como unidades de disco duro externo o un ratón con cable, como si estuvieran conectados directamente a su notebook.


El puerto USB 3.0 de carga rápida y siempre activo del replicador carga dispositivos sin tener que conectarlos a un notebook y es compatible con la especificación USB para carga de baterías 1.2, lo cual facilita la carga de tablets y otros dispositivos móviles.

El puerto integrado Ethernet RJ45 es compatible con velocidades de 10/100/1000Mbps, lo cual significa conexiones al instante con una red segura por cable.

Este replicador de puertos con DisplayPort y HDMI ofrece compatibilidad universal, ya que funciona con casi cualquier marca de notebook basado en Windows® y Mac, equipado con USB 3.0, además de incluir un cable USB 3.0 de 60cm para rápida configuración.

Los replicadores de puertos para notebook de StarTech.com le permiten ahorrar dinero, ya que se implementan más rápido y se utiliza un solo cable. Este producto está avalado por la competitiva garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Salones de clase
- Laboratorios de computadores
- Administración de redes y sistemas

Características

- Obtenga resoluciones superiores de hasta 3840x2160p en un solo monitor
- Maximice su capacidad de espacio en pantalla con doble monitor y resoluciones de 2048x1152p
- COMPATIBILIDAD CON LAPTOP USB-A: Esta estación de acoplamiento para ordenadores portátiles certificada por DisplayLink funciona con portátiles nuevos o antiguos de marcas como HP, Dell, Lenovo, Microsoft Surface Pro y Chromebooks
- AMPLIA COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS OPERATIVOS: Esta estación de acoplamiento universal para portátiles es totalmente compatible con los principales sistemas operativos como Windows, macOS y Chrome OS
- Conecte dos monitores (HDMI y DP 4K) a su notebook basado en Windows o Mac

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Compatibilidad con 4K Sí

Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	2
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Especificación 1.2 de carga de batería USB USB 3.0 - Retrocompatibilidad de los puertos del concentrador con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-5900 VIA/VLI - VL817

Rendimiento

Wake On Lan	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Resolución Digital Máxima	3840x2160 a 30Hz / 2560x1600 / 2560x1440 (DisplayPort, una sola pantalla) 2560x1440 (HDMI, una sola pantalla) 2048x1152 y 2048x1152 (DisplayPort y HDMI, dos pantallas) También compatible con resoluciones más bajas.
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
Soporte Full Duplex	Sí

Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - DisplayPort (20 pines)
		1 - HDMI (19 pines)
		1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Carga Rápida)
		3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - RJ-45
		1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)
		1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)
		1 - Ranura de cierre de seguridad
Software	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
		macOS 10.8 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
		Chrome OS™ v55+
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Las pantallas DisplayPort deben ser compatibles con las resoluciones 4K
		Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, o si se utiliza un cable de conexión anfitrión USB 2.0, es posible que el rendimiento resulte limitado (cable anfitrión USB 3.0 incluidos)
Indicadores	Indicadores LED	1 - Enlace (Verde)
		1 - Actividad (Amarillo)
Requisitos de Energía	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	1.5 A

Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	6.5 A
Tipo de Enchufe	N
Consumo de Energía	32.5

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR 90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Cable	2.0 ft [0.6 m]
Longitud del Producto	8.9 in [22.7 cm]
Ancho del Producto	3.0 in [7.6 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Peso del Producto	9.8 oz [277.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.7 in [19.6 cm]
Ancho de la Caja	10.0 in [25.3 cm]
Altura de la Caja	2.8 in [7.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.0 lb [0.9 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Estación de conexión USB 3.0 para notebook
	1 - Cable USB 3.0 de 61cm
	1 - Adaptador universal de alimentación
	3 - Cables de alimentación (NA/JP, UE, RU, ANZ)
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.