

Station d'accueil USB 3.0 PC portable avec DisplayPort 4K - 2 sorties vidéo HDMI / DP - GbE, USB 3.0, charge rapide USB

N° de produit: USB3DOCKHDPC



La station d'accueil PC USB 3.0 à double affichage est conforme aux exigences TAA et comprend un hub USB 3.0 à quatre ports, des connecteurs audio pour casque et microphone, un port de charge rapide USB et un port RJ45 GbE avec Wake-on-LAN (WOL).

Cette station d'accueil PC USB 4K prend en charge un double affichage DisplayPort et HDMI ou un seul écran DP 4K Ultra HD (3840 x 2160p).

Résolutions maximales prises en charge*

*Les résolutions inférieures sont également prises en charge. Par exemple, si la résolution maximale est de 3840 x 2160p (4K), les résolutions 2560 x 1600p et 2560 x 1440p sont également prises en charge.

Le hub USB intégré dispose de quatre ports USB 3.0 pour connecter des périphériques supplémentaires comme des disques durs externes ou une souris filaire aussi simplement que s'ils étaient connectés directement à votre ordinateur portable.

Le port de charge rapide USB toujours activé de la station d'accueil USB 3.0 charge vos appareils sans les connecter à votre ordinateur portable et prend en charge la spécification de charge de pile USB 1.2, simplifiant ainsi la charge de vos tablettes et autres appareils mobiles.

Le port Ethernet RJ45 intégré prend en charge des vitesses de 10/100/1 000 Mbit/s, vous disposez ainsi d'une connexion instantanée à un réseau filaire fiable.

Cette station d'accueil PC avec DisplayPort et HDMI est universelle. Elle fonctionne avec les ordinateurs portables Mac et Windows® équipés de ports USB 3.0 et dispose d'un câble USB 3.0 de 60 cm pour une configuration rapide.

Les stations d'accueil pour ordinateur portable de StarTech.com sont utiles pour réaliser des économies et se déploient plus rapidement avec un seul câble. Cette station d'accueil USB 3.0 bénéficie d'une garantie compétitive de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Salles de classe
- Laboratoires informatiques
- Administration du réseau et des systèmes

Spécifications techniques

- Une plus haute résolution à portée de main, jusqu'à 3840 x 2160p sur un seul écran
- Optimisez la capacité de vos écrans grâce à une configuration en double affichage à des résolutions de 2048 x 1152p
- Connectez davantage de périphériques avec quatre ports USB 3.0
- Chargez vos appareils mobiles à l'aide du port de charge rapide USB intégré
- Connectez un double affichage (HDMI et DP 4K) à votre ordinateur portable Mac ou Windows

Prominence

Politique de garantie	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com USB 3.0 Docking Station Dual Monitor with HDMI, 4K DisplayPort

Matériel

Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	2
Type de bus	USB 3.0
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2

USB 3.0 - Ports de hub rétrocompatibles USB 2.0/1.1

ID du chipset DisplayLink - DL-5900
VIA/VLI - VL812

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions numériques max.	3840 x 2160 à 30 Hz/ 2560 x 1600/ 2560 x 1440 (DisplayPort - Affichage unique) 2560 x 1440 (HDMI - Affichage unique) 2048 x 1152 et 2048 x 1152 (DisplayPort et HDMI - Double affichage) Les résolutions inférieures sont également prises en charge.
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur	DisplayPort (20 broches) HDMI (19 broches) USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) RJ-45 Mini-jack 3,5 mm (4 positions)
---------------------	---

USB Type-B (9 broches) USB 3.0

Fente de verrouillage de sécurité

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.8 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
--------------------------------------	--

Notes
spéciales /
Configuration

Configurations du système et du câblage	L'écran DisplayPort doit prendre en charge les résolutions 4K La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l'utilisation d'un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus)
---	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Liaison (vert) Activité (jaune)
----------------------	--

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	1.5 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	6.5 A
Type de prise	4-pin DIN
Consommation électrique	32.5

Conditions
environnementales

Température de	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
----------------	-----------------------------

fonctionnement

Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humidité Humidité relative de 90 %

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur de câble 24.0 in [60.9 cm]

Longueur du produit 8.9 in [22.7 cm]

Largeur du produit 3.0 in [76.0 mm]

Hauteur du produit 0.9 in [24.0 mm]

Poids du produit 9.8 oz [277.0 g]

Informations d'emballage

Package Length 7.8 in [19.8 cm]

Package Width 9.9 in [25.1 cm]

Package Height 2.8 in [71.0 mm]

Poids brut 2.4 lb [1.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Station d'accueil USB 3.0 pour ordinateur portable

Câble USB 3.0 de 60 cm

Adaptateur d'alimentation universel

Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)

Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

