

Docking Station USB 3.0 para 2 Monitores HDMI y DisplayPort 4K - USB 3.0 a 4x USB-A, Ethernet, HDMI y DP - Replicador de Puertos Universal para Laptop Mac/Win

ID del Producto: USB3DOCKHDPC



Este replicador de puertos USB 3.0 para dos monitores, que cumple con la normativa TAA de EE. UU., incluye un concentrador USB 3.0 de 4 puertos: conectores de audio para diadema, un puerto USB de carga rápida y un puerto RJ45 GbE con Wake-on-LAN (WOL)

Este replicador de puertos USB 4K es compatible con DisplayPort y vídeo dual HDMI, o una sola pantalla DP con resoluciones 4K Ultra HD (3840 x 2160p).

Resoluciones máximas compatibles\*

\*También se admiten resoluciones inferiores. Por ejemplo, si la resolución máxima es 3840 x 2160p (4K), también admite 2560 x 1600p y 2560 x 1440p.


El concentrador USB integrado cuenta con cuatro puertos USB 3.0 para conectar dispositivos periféricos adicionales, como discos duros externos o un ratón con cable, como si estuvieran conectados directamente a una laptop

El puerto de carga rápida USB 3.0, siempre activo, carga los dispositivos sin necesidad de estar conectados a una laptop y es compatible con la especificación de carga de batería USB 1.2, lo que facilita la carga de las tablets y otros dispositivos móviles.

El puerto Ethernet RJ45 integrado admite velocidades de 10/100/1000Mbps, lo que proporciona conexiones por cable a una red segura al instante.

Este replicador de puertos con DisplayPort y HDMI cuenta con compatibilidad universal, ya que funciona con cualquier marca de laptop equipadas con USB 3.0 de Mac y Windows®, e incluye un cable USB 3.0 de 60 cm para una configuración rápida

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Salones de Clase
- Laboratorios de informática
- Administración de redes y sistemas

## Características

- **ACOPLAMIENTO COMPLETO:** Acoplamiento USB 3.0 Tipo-A con opciones de monitor dual (HDMI & DisplayPort), 4 puertos USB-A 5Gbps (uno de ellos de carga rápida), Gigabit Ethernet, puerto de audio para auriculares y ranura K para asegurar la conexión
- **CONFIGURACIÓN DE PANTALLA FLEXIBLE:** Esta docking station admite diferentes opciones de pantalla con monitores duales DP y HDMI (2048 x 1152p y 1920 x 1080p), un solo DP (4K 30Hz) o un solo HDMI (hasta 2560 x 1440p)
- **COMPATIBILIDAD CON LAPTOP USB-A:** Esta estación de acoplamiento para laptops certificada por DisplayLink funciona con portátiles nuevos o antiguos de marcas como HP, Dell, Lenovo, Microsoft Surface Pro y Chromebooks
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS OPERATIVOS:** Esta estación de acoplamiento universal para portátiles es totalmente compatible con los principales sistemas operativos como Windows, macOS y Chrome OS
- **GRAN CANTIDAD DE PUERTOS USB:** Este docking station USB 3.0 cuenta con un concentrador USB-A de 4 puertos de bajada (5Gbps SuperSpeed) que incluye un puerto de carga rápida BC 1.2 (1,5A) siempre activo que puede cargar sin necesidad de un host conectado

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	2
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	Especificación 1.2 de carga de batería USB
	USB 3.0 - Retrocompatibilidad de los puertos del concentrador con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-5900
	VIA/VLI - VL817

#### Rendimiento

Wake On Lan	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Resolución Digital Máxima	3840x2160 a 30Hz / 2560x1600 / 2560x1440 (DisplayPort, una sola pantalla)
	2560x1440 (HDMI, una sola pantalla)
	2048x1152 y 2048x1152 (DisplayPort y HDMI, dos pantallas) También compatible con resoluciones más bajas.
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps

MDIX Automático	Sí
Soporte Full Duplex	Sí
<hr/>	
Conecotor(es)	
Tipo(s) de Conecotor(es)	1 - DisplayPort (20 pines)  1 - HDMI (19 pines)  1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Carga Rápida)  3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)  1 - RJ-45  1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)  1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)  1 - Ranura de cierre de seguridad
<hr/>	
Software	
Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11  macOS 10.8 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1  Chrome OS™ v55+
<hr/>	
Observaciones / Requisitos	
Requerimientos del Sistema y Cables	Las pantallas DisplayPort deben ser compatibles con las resoluciones 4K  Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, o si se utiliza un cable de conexión anfitrión USB 2.0, es posible que el rendimiento resulte limitado (cable anfitrión USB 3.0 incluidos)
<hr/>	
Indicadores	
Indicadores LED	1 - Enlace (Verde)  1 - Actividad (Amarillo)
<hr/>	
Requisitos de Energía	Fuente de alimentación Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1.5 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	6.5 A
Tipo de Enchufe	N
Consumo de Energía	32.5

---

Requisitos  
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de  
Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humedad HR 90%

---

Características  
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Cable	2.0 ft [0.6 m]
Longitud del Producto	8.9 in [22.7 cm]
Ancho del Producto	3.0 in [7.6 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Peso del Producto	9.8 oz [277.0 g]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.7 in [19.6 cm]
Ancho de la Caja	10.0 in [25.3 cm]
Altura de la Caja	2.8 in [7.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.0 lb [0.9 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Estación de conexión USB 3.0 para laptop 1 - Cable USB 3.0 de 61cm 1 - Adaptador universal de alimentación 3 - Cables de alimentación (NA/JP, UE, RU, ANZ) 1 - Guía Rápida de Inicio
---------------------	--

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

