

Dual monitor USB 3.0 docking station met HDMI en 4K DisplayPort

Productcode: USB3DOCKHDPC

Dit TAA-conforme dual-monitor USB 3.0 docking station combineert een 4-poorts USB 3.0 hub, koptelefoon en microfoon audioconnectors, een USB snellaadpoort en een GbE RJ45 poort met Wake-on-LAN (WOL).

Dit 4K USB docking station ondersteunt DisplayPort plus HDMI dual video, of één DP scherm met 4K Ultra HD resoluties (3840 x 2160p).

Maximaal ondersteunde resoluties*

*Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is, worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.

De geïntegreerde USB hub heeft vier USB 3.0 poorten voor de aansluiting van extra randapparaten zoals externe harde schijven of een vast verbonden muis alsof ze direct op uw laptop zijn aangesloten.

De altijd ingeschakelde USB snellaadpoort van het USB 3.0 dock laadt apparaten zonder laptopverbinding op en ondersteunt USB batterijplaadspecificatie 1.2, zodat u uw tablets en andere mobiele apparaten eenvoudig kunt opladen.

De geïntegreerde RJ45 Ethernet poort ondersteunt snelheden van 10/100/1000 Mbps, waardoor u direct verbinding hebt met een betrouwbaar vast netwerk.

Dit docking station met DisplayPort en HDMI is universeel compatibel, omdat het werkt met vrijwel alle met Windows® USB 3.0 uitgeruste laptops. Bovendien wordt een 60 cm lange USB 3.0 kabel meegeleverd voor een snelle installatie.

StarTech.com laptop docking stations bieden kostenbesparingen en snellere installatie met slechts één kabel. Dit USB 3.0 docking station wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange meertalige technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Klaslokalen
- Computerruimtes
- Netwerk- en systeembeheer

Eigenschappen

- Profiteer van een hogere resolutie met tot 3840x2160p op één scherm

- Maximaliseer uw weergavemogelijkheden met twee schermen met een resolutie van 2048x1152p
- Sluit meer apparaten aan met 4 USB 3.0 poorten
- Laad uw mobiele apparaten op via de geïntegreerde USB snellaadpoort
- Sluit twee schermen (HDMI en 4K DP) aan op uw Mac of Windows laptop

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	2
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 USB 3.0 - hubpoorten ondersteunen USB 2.0/1.1 neerwaartse compatibiliteit
Chipsetcode	DisplayLink - DL-5900 VIA/VLI - VL812

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	3840x2160 bij 30 Hz / 2560x1600 / 2560x1440 (DisplayPort - één scherm) 2560x1440 (HDMI - één scherm) 2048x1152 & 2048x1152 (DisplayPort & HDMI - twee schermen) Lagere resoluties worden ook ondersteund.
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s



UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	DisplayPort (20-polig) HDMI (19-polig) USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) RJ-45 3,5 mm mini-jack (4 standen) USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Sleuf voor beveiligingsslot
--------------------	--

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.8 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik van een USB 2.0 hostverbindingkabel, kan de prestatie beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd) DisplayPort-scherm moet 4K resoluties ondersteunen
----------------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	Verbinding (groen) Activiteit (geel)
-----------------	---



Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.5 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	6.5 A
Stekkertype	4-pin DIN
Vermogensopname	32.5

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid	90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Kabellengte	24.0 in [60.9 cm]
Lengte product	8.9 in [22.7 cm]
Breedte product	3.0 in [76.0 mm]
Hoogte product	0.9 in [24.0 mm]
Gewicht product	9.8 oz [277.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	7.8 in [19.8 cm]
Package Width	9.9 in [25.1 cm]
Package Height	2.8 in [71.0 mm]



Verzendgewicht
(verpakt) 2.4 lb [1.1 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0 laptop docking station
	Driver-CD
	handleiding
	Voedingskabels (NA/JP, EU, GB, ANZ)
	60 cm USB 3.0-kabel
	universele voedingsadapter

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

