

USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med HDMI och 4K DisplayPort

Produkt ID: USB3DOCKHDPC



Denna dockningsstation med DisplayPort och HDMI är universellt kompatibel med alla bärbara datorer med Mac och Windows® USB 3.0. 60 cm USB 3.0-kabelmedföljer för snabbare konfigurering.

Den här 4K USB-dockningsstationen stöder DisplayPort plus HDMI dubbelvideo eller en enda DP-skärm med 4K Ultra HD-upplösning (3840 x 2160 p)

Maximala upplösningar*

*Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p och 2560x1440p.

Den inbyggda USB-hubben har fyra USB 3.0-portar för att ansluta extra kringutrustning såsom externa hårddiskar eller en trådsluten mus som om de var direkt anslutna till din bärbara dator.


USB 3.0-dockningsstationens permanent påslagna USB-snabbladdningsport laddar dina enheter utan anslutning till en bärbar dator och stödjer USB Battery Charging Specification 1.2, vilket gör det enkelt att ladda surfplattor och andra mobila enheter.

Den inbyggda RJ45-Ethernet-porten stödjer hastigheter på 10/100/1000 Mbps, vilket ger dig omedelbar anslutbarhet till ett tillförlitligt trådbundet nätverk.

Den här dockningsstationen med DisplayPort och HDMI är universellt kompatibel. Den fungerar med i princip samtliga märken bärbara datorer med Mac och Windows® USB 3.0 och kommer med en USB 3.0-kabel på 60cm för en snabbare konfigurering.

Dockningsstationerna för bärbara datorer på StarTech.com ger kostnadsbesparingar och snabbare distribueringsmed endast en enda kabel.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ge din bärbara dator fler skärmalternativ och anslut en enda 4K-skärm, -projektor eller -HDTV med höga upplösningar och överlägsen kvalitet
- Idealisk för proffs som behöver mycket noggrann uppmärksamhet på detaljer, som till exempel grafik- och webbdesigners, animatörer och ingenjörer (CAD)
- Använd tillsammans med en 4K-kabel pekskärm för mjuk och exakt berörningsigenkänning

Funktioner

- Uppnå högre upplösningar med upp till 3840 x 2160 p på en enskild skärm
- Maximera din skärmkapacitet med dubbla skärmar med upplösningar på 2048 x 1152 p
- Anslut fler enheter med 4 USB 3.0-portar
- Ladda dina mobila enheter med den inbyggda USB-snabbladdningsporten
- Anslut dubbla skärmar (HDMI och 4K DP) till din Mac och Windows-laptop

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	2

Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 USB 3.0 - Hubportarna stöder bakåtkompatibilitet med USB 2.0/1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-5900 VIA/VLI - VL817

Prestanda

Wake On Lan	Ja
Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	3840 x 2160 vid 30 Hz/2560 x 1600/2560 x 1440 (DisplayPort - en bildskärm) 2560 x 1440 (HDMI - en bildskärm) 2048 x 1152 och 2048 x 1152 (DisplayPort och HDMI - två bildskärmar) Även lägre upplösningar stöds.
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - DisplayPort (20-stifts) 1 - HDMI (19-stifts) 1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbbladdning)
----------------	---

3 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - RJ-45

1 - 3.5 mm minijack (4-polig)

1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)

1 - Plats för säkerhetslås

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.8 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS™ v55+
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	DisplayPort-skärmen måste ha stöd för 4K-upplösningar Prestandan kan begränsas vid anslutning till en USB 2.0-värdport eller vid användning av en USB 2.0-värdanslutningskabel (USB 3.0-värdkabel medföljer)
-----------------------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Länk (grön) 1 - Aktivitet (gul)
-----------------	--

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1.5 A
Utpänning	5 DC
Utström	6.5 A
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	32.5

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	90% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Kabellängd	2.0 ft [0.6 m]
Produktlängd	8.9 in [22.7 cm]
Produktbredd	3.0 in [7.6 cm]
Produkt höjd	0.9 in [2.4 cm]
Produktvikt	9.8 oz [277.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.7 in [19.6 cm]
Paketets bredd	10.0 in [25.3 cm]
Paketets höjd	2.8 in [7.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.0 lb [0.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0-dockningsstation för bärbara datorer
	1 - 61 cm USB 3.0-kabel
	1 - Universell strömadapter
	3 - Strömsladdar (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - snabbstartsguide

Warranty Information

Warranty

3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.