

## USB 3.0-videoinspelningssenheter - HDMI/DVI/VGA/komponent HD-videospelare - 1080p 60 fps

Produkt ID: USB3HDCAP



Med denna externa USB 3.0-videoinspelningssenheter kan du spela in HD-video i 1080p och stereoaudio till ditt datorsystem. Med flera videoingångar, som till exempel HDMI, DVI, VGA och komponent, kan inspelningssenheter spela in original innehåll från flera olika källor som till exempel datorer, videokameror, säkerhetssystem, POS-terminaler och servrar. Tack vare bildrutehastigheten på 60 FPS (frames per second) och H.264-kodningen är detta den perfekta lösningen för inspelning av video i HD för redigering, kompilering och arkivering.

Detta inspelningsskort låter dig spela in förlustfri video vid 60 FPS och garanterar att allt innehåll sparas, till skillnad från inspelningssenheter med 30 FPS som endast får med hälften av all action. 60 FPS matchar exakt utdatan från de flesta videokort till datorer vilket är bra för inspelning av utdata från din PC, server eller POS-station när du skapar mjukvarutränings- och informationsvideor.

Den medföljande mjukvaran är kodad i H.264, världens vanligaste video-codec, för att garantera att dina videoinspelningar är kompatibla med nästan alla plattformar som till exempel PC, Mac®, iOS® och Android™ utan att redigering eller konvertering behövs. H.264 stöds även av de flesta programmen, som till exempel Adobe Premiere® och Windows Media® Encoder. Dessutom låter inte mjukvaran dig bara spela in och exportera videor utan låter dig även ta skärmdumpar, schemalägga inspelningar och omedelbart strömma din videokälla över Internet med hjälp av onlinetjänster som till exempel Twitch.

Detta USB-inspelningsskort kan spela in förlustfri rå video och är därför kompatibelt med Microsoft® DirectShow. Med rå videoinspelning kan du spela in video med hjälp av ditt val av tredje parts DirectShow-program som till exempel Open Broadcaster Software (OBS).

Med flera A/V indata-alternativ kan du spela in från många olika källor inklusive HDMI, DVI, VGA och komponent. Du kan dessutom använda inspelningssenheter med A/V-adaptrar för att spela in andra videokällor som till exempel SDI med hjälp av vår SDI till HDMI-konverterare (SDI2HD). Stöd för olika A/V-enheter är idealiskt för arkivering av analog video i en digital databas.

Enheten har även lättanvänt program som är kompatibelt med NTSC- och PAL-system och är därför ett måste för professionella tillämpningar inom videoarkivering där källmedia kan variera från projekt till projekt.

USB3HDCAP täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Spela in video för tränings- eller informationssyften från olika videotekniker
- Strömma live video online med strömningstjänster som t.ex. twitch
- Använd med ST122HDMILE HDMI-splitter för att spela in TV-spel i HD vid 60 fps samtidigt som du spelar på en annan skärm
- Konvertera analog video till digital för professionell videoarkivering

### Funktioner

- Sömlös bildkvalitet med USB 3.0-bandbredd som låter dig spela in 1080p-video vid 60 fps
- Spela in från i stort sett vilken enhet som helst med stöd för HDMI-, DVI-, VGA- och komponent-källor
- Stöder stereoaudio i 2 kanaler (HDMI/RCA)
- Stöder NTSC och PAL
- Stöder bildförhållande på 16:9 och 4:3

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	HDMI
	DVI
	Component
	VGA

AV-utgång	USB
Audio	Ja
Industristandarder	NTSC, PAL-M, PAL-60, PA NTSC, PAL-M, PAL-60, PALVideokodning: MPEG4/H.264 DirectShow Compatible
Chipset-ID	Mstar - MST3363CNK-170

---

#### Prestanda

Maximal analog upplösning	1920x1080 (1080p/30/50/60)
Maximal digital upplösning	Video input: 1920x1080 (1080p/30/50/60), Video Output: 1920x1080 (1080p/60)
Stödda upplösningar	1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	HDMI eller komponent RCA stereo
Allmänna specifikationer	Denna produkt är inte kompatibel med Etron USB-kontrollrar eller ASMedia 1042/1042A USB-kontrollrar.
Medeltid mellan fel (MTBF)	2 242 857 timmar

---

#### Kontakt(er)

Connector B	USB Type-B (9-stifts) USB 3.0 HDMI (19-stifts) DVI-I (29-stifts) Stereoaudio (2 x RCA) Komponentvideo (3 x RCA) Kompositvideo (1 x RCA) VGA (15-stifts, High Density D-Sub) S-Video (4-stifts, Mini-DIN)
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mjukvara		
OS-kompatibilitet		Windows® 11, 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Särskilda anmärkningar/krav		
Obs.		Bekräftat kompatibla USB 3.0-värdkontrollrar: Intel, Renesas (NEC), VIA, AMD, Fresco FL1100
		Inkompatibla USB 3.0-värdkontrollrar: ASmedia, Etron
		En dator som stöder USB 3.0 eller högre krävs. Denna produkt fungerar inte med USB 2.0- eller 1.1-kontrollrar.
		Spelar inte in digitalt krypterat innehåll.
Miljö		
Drifttemperatur		0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Förvaringstemperatur		-5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Luftfuktighet		20–80 % RH icke-kondenserande
Utseende		
Produktlängd		4.5 in [11.4 cm]
Produktbredd		3.0 in [75.5 mm]
Produkt höjd		1.0 in [24.5 mm]
Produktvikt		3.7 oz [104 g]
Förpackning		
Package Length		8.5 in [21.5 cm]
Package Width		5.9 in [15 cm]
Package Height		2.1 in [53 mm]
Fraktvikt (förpackning)		14.5 oz [412 g]
Vad det är i lådan		
Ingår i paketet		USB 3.0 HD-videoinspelningsenhet

A/V breakout-kabel

DVI till VGA-adapter

USB 3.0-kabel

Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

