

USB 3.0-dataöverföringskabel för Mac och Windows

Produkt ID: USB3LINK



Här är ett enkelt sätt att föra över filer från din gamla dator till din nya. Denna dataöverföringskabel låter dig flytta över filer snabbt över USB 3.0 och fungerar med både Mac och Windows®.

Filöverföringskabeln besparar dig tid och besvär när du uppgraderar till en ny dator. Du kan föra över filer och inställningar snabbt över USB 3.0, även känd som USB 3.1 Gen 1, med filöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps. Dessutom slipper du installera extra drivrutiner när du ansluter datorerna eftersom mjukvaran som behövs är lagrad på kabeln.

Dataöverföringskabeln stöder många olika operativsystem, fungerar med Windows och Mac. Med USB 3.0-överföringskabeln kan du föra över filer mellan två datorer inklusive Windows till Windows, Windows till Mac, Mac till Windows och till och med Mac till Mac.

Dataöverföringskabeln är kompatibel med Windows Filöverföring-program för att flytta över till nyare versioner av Windows, upp till Windows 8. Dessutom tillåter det inbyggda PCLinq-programmet filöverföringar i båda riktningarna mellan kompatibla operativsystem, inklusive Windows 10.

USB3LINK dataöverföringskabeln har en praktisk längd på 2 m och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- För över filer och inställningar från din äldre PC eller Mac när du uppgraderar till en ny dator
- En enkel lösning för att föra över dokument, foton, musik eller andra filer till din nya dator

- Använd den med Mac OSX 10.x, Mac OS X och Windows 7, 8, Vista och XP utan att CD eller nedladdningar behövs

Funktioner

- För snabbt över filer från din gamla dator till din nya över USB 3.0 (5 Gbps)
- Brett stöd för operativsystem, fungerar med Windows och Mac
- Kompatibel med Windows Filöverföring- och PCLinq-program för att flytta över till nyare versioner av Windows (inklusive Windows 10 via PCLinq)
- PCLinq-program för filöverföring i båda riktningarna mellan kompatibla OS
- Mjukvaran lagras på kabeln - ingen CD eller nedladdning behövs
- Praktisk kabellängd på 2 m

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Chipset-ID	Prolific - PL27A1

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Medeltid mellan fel (MTBF)	500 000

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
----------------	--

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.7.5 to 10.15
-------------------	--



Note: The provided PCLinq software is required in Windows 10, 8.1, and macOS. In Windows 10 and 8.1, Microsoft removed support for cables from the Windows Easy Transfer software.

Indikatorer

LED-indikatorer	Länk/aktivitet
-----------------	----------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	5 % RH ~ 85 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	6.1 ft [1.8 m]
Produktbredd	0.9 in [24 mm]
Produkthöjd	0.5 in [11.5 mm]
Produktvikt	2.8 oz [80 g]

Förpackning

Package Length	6.4 in [16.3 cm]
Package Width	5.2 in [13.1 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.5 oz [128 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.0-överföringskabel
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

