

Cable Adaptador de 0.9m de USB 3.0 SuperSpeed a eSATA - Negro

ID del Producto: USB3S2ESATA




El cable adaptador USB 3.0 a eSATA, modelo USB3S2ESATA, permite la conexión de una caja o un dispositivo externo SATA (eSATA) con un ordenador anfitrión, a través de USB 3.0, mediante un solo conjunto práctico. Este adaptador fusiona los cables USB 3.0 y eSATA en un solo cable integrado, sin que se requiera un adaptador externo de alimentación ni la instalación de controladores, todo lo cual facilita la instalación: no es necesario montar ni buscar el cable adecuado.

Con soporte para conectividad USB 3.0 SuperSpeed a velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps (10 veces más rápido que USB 2.0), y retrocompatible con USB 2.0, el cable adaptador USB 3.0 a eSATA proporciona una experiencia Plug-and-Play rápida y simple para usuarios de laptop ya sea en el hogar o en la oficina.

Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Una opción para usuarios de laptops que no desean estar cargando infinidad de cables o realizando

ensambles

- Usuarios en el hogar o la oficina que deben trasladar gabinetes eSATA con frecuencia (distancia/ubicación fija)
- Permite conectar un gabinete eSATA a través de la interfaz USB de mayor disponibilidad

Características

- Interfaz de host compatible con USB 3.0 SuperSpeed con soporte para velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Interfaz eSATA compatible con la revisión 2 de SATA y otras revisiones SATA, con velocidades de transferencia de datos de hasta 3 Gbps
- Cable USB 3.0 integrado de 1m (3,3pies) y cable eSATA de 30cm (1 pie)
- No requiere controladores ni software
- Retrocompatible con sistemas USB 2.0, con soporte para velocidades de transferencias USB 2.0 de hasta 480 Mbps
- Indicador LED de Enlace/Actividad integrado
- Soporta Plug and Play y Hot-Swap

Hardware

Política de Garantía	2 Years
ID del Conjunto de Chips	LucidPort - USB300

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	SATA II (3 Gbps)
Soporte para Multiplicador de Puertos	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Probado con hasta 2,0 TB

Conector(es)

Conectores de la Unidad	1 - eSATA (7 pines, datos)
-------------------------	----------------------------

Conectores del Host		1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
Compatibilidad OS		OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos		
Requerimientos del Sistema y Cables		Puerto USB disponible
Nota		El puerto eSATA no tiene soporte para Multiplicador de Puertos.
Indicadores		
Indicadores LED		1 - Enlace/Actividad
Requisitos Ambientales		
Temperatura Operativa		0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento		-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad		HR 5% ~ 85%
Características Físicas		
Color		Negro
Tipo de Gabinete		Plástico
Longitud del Producto		4.5 ft [1.4 m]
Peso del Producto		2.9 oz [81 g]
Información de la Caja		
Cantidad de Paquetes		1
Longitud de la Caja		6.9 in [17.5 cm]
Ancho de la Caja		5.5 in [14 cm]
Altura de la Caja		1.2 in [30 mm]

Peso (de la Caja) del 4.6 oz [131 g]
Envío

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable USB 3.0 a eSATA
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.