

Câble Convertisseur de 90 cm USB 3.0 vers eSATA

N° de produit: USB3S2ESATA




Le câble adaptateur USB 3.0 vers eSATA USB3S2ESATA vous permet de connecter un périphérique ou un boîtier externe SATA (eSATA) à un ordinateur hôte par USB 3.0 grâce à un seul accessoire pratique. Il combine des câbles USB 3.0 et eSATA en un seul câble, sans adaptateur d'alimentation externe ni installation de pilote, pour une mise en place simple et sans souci. Il est inutile de procéder à un montage ou de chercher le câble approprié.

Avec la prise en charge de la connectivité SuperSpeed USB 3.0 avec une vitesse pouvant atteindre 5 Gb/s (10 fois plus rapide que celle de l'USB 2.0) et une rétrocompatibilité avec l'USB 2.0, le câble adaptateur USB 3.0 vers eSATA offre une installation plug-and-play rapide et facile aux utilisateurs d'ordinateur familial, professionnel ou portable.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Pour les utilisateurs d'ordinateur portable qui veulent éviter d'avoir à monter ou transporter

plusieurs câbles

- Pour les utilisateurs d'ordinateur familial ou professionnel qui n'auront pas à déplacer souvent le boîtier eSATA (distance/endroit fixe)
- Raccordement d'un boîtier eSATA par le biais d'une interface USB plus courante

Spécifications techniques

- Interface hôte compatible avec SuperSpeed USB 3.0, avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
- Interface eSATA compatible avec SATA révision 2 et autres révisions, avec une vitesse de transfert pouvant atteindre 3 Gb/s
- Câbles USB 3.0 de 1 m et eSATA de 30 cm intégrés
- Aucune installation de pilote ou logiciel requise
- Rétrocompatibilité avec les systèmes USB 2.0 avec la prise en charge de vitesses de transfert USB 2.0 pouvant atteindre 480 Mb/s
- Liaison intégrée/indicateur d'activité à DEL
- Compatible avec une installation plug-and-play et l'échange à chaud

Matériel

Politique de garantie	2 Years
ID du chipset	LucidPort - USB300

Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s SATA II (3 Gbps)
Prise en charge multiplicateur de port	Non
Capacité max. de disque	Test jusqu'à 2 To

Connecteur(s)

Connecteurs de disque	1 - eSATA (7 broches , données)
Connecteurs hôte	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Logiciel		
Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required	
Notes spéciales / Configuration		
Configurations du système et du câblage	Port USB disponible	
Remarque	Le port eSATA ne prend pas en charge le multiplicateur de ports.	
Indicateurs		
Indicateurs lumineux	1 - Liaison/activité	
Conditions environnementales		
Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)	
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)	
Humidité	Humidité relative de 5 % ~ 85 %	
Caractéristiques physiques		
Couleur	Noir	
Type de boîtier	Plastique	
Longueur du produit	4.5 ft [1.4 m]	
Poids du produit	2.9 oz [81 g]	
Informations d'emballage		
Quantité par paquet	1	
Longueur du Paquet	6.9 in [17.5 cm]	
Package Width	5.5 in [14 cm]	
Package Height	1.2 in [30 mm]	

Poids brut 4.6 oz [131 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB 3.0 vers eSATA

1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis