

90cm USB 3.0 naar eSATA Verloopkabel

Productcode: USB3S2ESATA



Met de USB3S2ESATA USB 3.0 naar eSATA adapterkabel kunt u een extern SATA (eSATA) apparaat of behuizing aansluiten op een hostcomputer via USB 3.0, met één comfortabel pakket. De kabeladapter combineert USB 3.0 en eSATA kabel in één geïntegreerde kabel, zonder dat een externe voedingsadapter of de installatie van stuurprogramma's noodzakelijk is, voor een eenvoudige en probleemloze installatie - assemblage of het zoeken van de juiste kabel behoren tot het verleden.

De USB 3.0 naar eSATA verloopkabel ondersteunt SuperSpeed USB 3.0 met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s (10 keer sneller dan met USB 2.0) en is achterwaartse compatibel met USB 2.0. De kabel is snel en eenvoudig te gebruiken via plug-and-play, zowel thuis, op kantoor als mobiel via een laptop.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Laptop-gebruikers die het monteren of meeslepen van meerdere kabels te lastig vinden
- Kantoor- of thuisgebruikers die de eSATA-behuizing niet vaak hoeven te verplaatsen (vaste afstand/locatie)
- Sluit een eSATA-behuizing aan via een over het algemeen meer voorkomende USB-poort

Eigenschappen

- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- eSATA-aansluiting (voldoet aan SATA versie 2 en andere versies) met overdrachtsnelheden tot 3 Gbit/s
- Geïntegreerde USB 3.0-kabel van 1m en eSATA-kabel van 30cm
- Geen installatie van drivers of software nodig
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0-systemen met ondersteuning voor overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
- Ingebouwde LED-indicator voor verbinding/activiteit
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Chipsetcode	LucidPort - USB300

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s SATA II (3 Gbps)
Port-multiplier	Nee
Max. schijfcapaciteit	Getest tot 2 TB

Connector(en)

Schijfaansluitingen	eSATA (7-polig, data)
Hostaansluitingen	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Notitie	eSATA-poort ondersteunt geen Port Multiplier-functionaliteit.



Indicatoren

LED-indicatoren	Verbinding/activiteit
-----------------	-----------------------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	4.5 ft [1.4 m]
Gewicht product	2.9 oz [81 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.5 in [14 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.6 oz [131 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0 naar eSATA verloopkabel
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

