

91 cm SuperSpeed USB 3.0 till eSATA-kabeladapter

Produkt ID: USB3S2ESATA




USB3S2ESATA USB 3.0 till eSATA-kabeladaptern låter dig ansluta en extern SATA-enhet (eSATA) eller ett kabinett till en värddator genom USB 3.0 i ett enda behändigt paket. Kabeladaptern kombinerar USB 3.0- och eSATA-kablar till en integrerad kabel som inte behöver någon extern strömadapter eller installation av drivrutin, för en enkel och problemfri installation - Ingen montering behövs och du slipper leta efter rätt kabel.

Kabeladaptern för anslutning mellan USB 3.0 och eSATA har stöd för SuperSpeed USB 3.0-anslutningar med överföringshastigheter på upp till 5 Gbps (10 gånger snabbare än USB 2.0), är bakåtkompatibel med USB 2.0 och ger snabb och enkel plug-and-play för hemmet, kontoret eller bärbara datorer.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Användare av bärbara datorer som inte vill släpa på eller behöva koppla in flera kablar

- Hemma- eller kontorsanvändare som inte behöver flytta på eSATA-kabinettet ofta (fixerad plats)
- Anslut ett eSATA-kabinett via USB-gränssnittet som oftast är tillgängligt

Funktioner

- SuperSpeed USB 3.0-kompatibelt värdgränssnitt med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- eSATA-gränssnitt kompatibelt med SATA revision 2 och andra SATA-revisioner med stöd för dataöverföringshastigheter på upp till 3 Gbps
- Integrerad 1 m USB 3.0-kabel och 30 cm eSATA-kabel
- Ingen installation av drivrutiner eller program behövs
- Bakåtkompatibel med USB 2.0-system med stöd för USB 2.0-överföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Inbyggd LED-indikator som visar länk/aktivitet
- Plug-and-play- och hot-swap-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Chipset-ID	LucidPort - USB300

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	SATA II (3 Gbps)
Port Multiplier	Nej
Maximal enhetskapacitet	Testat upp till 2,0 TB

Kontakt(er)

Enhetskontakter	1 - eSATA (7-stifts, data)
Värdkontakter	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	Tillgänglig USB-port
	Obs.	eSATA-port stöder ej Port Multiplier.
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Länk/aktivitet
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	5% ~ 85% RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktlängd	4.5 ft [1.4 m]
	Produktvikt	2.9 oz [81 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	5.5 in [14 cm]
	Paketets höjd	1.2 in [30 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.6 oz [131 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - USB 3.0 till eSATA-kabel
		1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.