

Cavo USB 3.0 - A ad A - M/M da 3m

ID prodotto: USB3SAA3MBK



Questo cavo USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps), noto anche come cavo USB 3.0, consente di collegare i dispositivi USB-A secondo necessità, in tutto lo spazio di lavoro. Con una distanza di connessione fino a 3 metri, è possibile organizzare il PC o l'hub USB, o altri dispositivi USB-A, in linea con le proprie esigenze di configurazione.

Inoltre, questo cavo di alta qualità presenta una struttura a doppieni intrecciati schermati (STP), che aiuta a prevenire le interferenze elettromagnetiche e assicura un'affidabile comunicazione dei dati.

USB3SAA3MBK è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com per la massima affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di collegare dispositivi USB 3.0 USB-A a un hub USB, al desktop o al server

Caratteristiche

- Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 nell'area di lavoro in base alle proprie esigenze
 - Connettori saldati con pressacavo
 - Affidabilità garantita
-

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-----------------	--------------------

Connettore/i

Connettore A	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Connettore B	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	24/28 AWG
Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	0.6 in [15.0 mm]
Altezza prodotto	0.3 in [8.0 mm]
Peso prodotto	4.0 oz [112.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [18.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.3 oz [122.0 g]



Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

Cavo USB 3.0 A ad A da 3 m - M/M - Nero

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

