

USB 3.0 (5Gbps)-kabel - A till A - M/M - 3 m

Produkt ID: USB3SAA3MBK



USB 3.2 Gen 1-kabeln (5 Gbps), även känd som en USB 3.2 Gen 1-kabel, låter dig ansluta dina USB-A-enheter vid behov på arbetsplatsen. Med ett anslutningsavstånd på upp till 3 meter kan du organisera din PC- och USB-hubb, eller andra USB-A-enheter, för att matcha dina konfigurationsbehov.

Dessutom har denna kabel av hög kvalitet en skärmad partvinnad (STP) konstruktion som förhindrar elektromagnetiska störningar och garanterar tillförlitlig datakommunikation.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut dina USB 3.0 USB-A-enheter, som till exempel en USB-hubb, till en stationär dator eller server

Funktioner

- Placera dina USB 3.2 Gen1-enheter var du vill på arbetsytan
- Gjutna kontakter med dragavlastning

- Garanterad pålitlighet

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-------------------	--------------------

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Luftfuktighet	65%

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	24/28 AWG
Kabellängd	9.8 ft [3 m]
Produktlängd	9.8 ft [3.0 m]
Produktbredd	0.6 in [1.5 cm]
Produkthöjd	0.3 in [0.8 cm]
Produktvikt	4.0 oz [112.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.5 in [16.6 cm]
Paketets bredd	7.8 in [19.8 cm]
Paketets höjd	0.9 in [2.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	4.5 oz [128.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 3 m USB 3.0 A till A-kabel - M/M - svart
-----------------	--

Warranty
Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.