

10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Nº de produit: USB3SAB10



StarTech.com's 10ft USB 3.0 cable (A-B, male-male) offers a durable, high quality connection that harnesses the full capability of the USB 3.0 standard.

Designed for next-generation SuperSpeed USB device connections, the 10ft USB 3.0 cable offers a throughput of up to 5Gbps when used with a USB 3.0 host and device - an astounding 10x the capability of USB 2.0 (480Mbps).

Our 10ft USB 3.0 cable features high quality Shielded Twisted Pair (STP) construction, helping to prevent electro-magnetic interference and ensuring reliable data communication.

The 10ft USB 3.0 cable is backed by our Lifetime Warranty, providing guaranteed quality and reliability.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- Cable and Connectors our compliant with USB 3.0 SuperSpeed specifications

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Paire torsadée à blindage en feuille d'aluminium

Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
---------------	------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Connecteur B	1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)

Caractéristiques physiques

Couleur	Bleu
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	10.0 ft [3.0 m]
Longueur du produit	10.0 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Poids du produit	4.9 oz [137.4 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.3 in [11.0 cm]
Largeur du Paquet	1.1 in [28.0 mm]
Hauteur du Paquet	8.4 in [21.4 cm]
Poids brut	5.0 oz [142.1 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - 10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M

Informations de
garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis