

1 m SuperSpeed USB 3.0-kabel A-naar-B - M/M

Productcode: USB3SAB1M



Met de USB3SAB1M 1 m lange USB 3.0 A-naar-B-kabel kunt u uw USB 3.0 type-B apparaten, zoals uw harde-schijfbehuizingen, kaartlezers, docking stations en video-opnameapparatuur aansluiten.

De USB 3.0-kabel heeft een hoogwaardige Shielded Twisted Pair (STP)-constructie, die elektromagnetische storingen helpt voorkomen en betrouwbare datacommunicatie garandeert.

De 1 m lange kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com en biedt gegarandeerde kwaliteit en betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit een USB 3.0 type B randapparaat (harde-schijfbehuizing, kaartlezer, docking station, video-opnameapparaat etc.) aan op een voor USB 3.0 geschikte desktop, laptop of server

Eigenschappen

- Ontworpen en vervaardigd naar SuperSpeed USB 3.0-specificaties
 - Gegoten connectoren met trekontlasting
 - Overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
-

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
------------------	--------------------

Connector(en)

Connector A	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	USB Type-B (9-polig) USB 3.0

Fysieke eigenschappen

Kleur	Blauw
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	39.4 in [100.0 cm]
Breedte product	0.6 in [16.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [14.0 mm]
Gewicht product	1.8 oz [52.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.9 in [22.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.0 oz [57.0 g]



Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 m SuperSpeed USB 3.0-kabel A-naar-B - M/M

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

