

1 m SuperSpeed USB 3.0-kabel A till B – M/M

Produkt ID: USB3SAB1M



USB3SAB1M USB 3.0 A till B-kabeln på 1 m gör att du kan ansluta dina USB 3.0 typ B-enheter, som till exempel hårddiskabinett, kortläsare, dockningsstationer och videoinspelningsenheter.

USB 3.0-kabeln har en skärmad partvinnad (STP) konstruktion av hög kvalitet som förhindrar elektromagnetiska störningar och garanterar pålitlig datakommunikation.

Kabeln på 1 m täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad kvalitet och pålitlighet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut ett USB 3.0 typ B-tillägg (hårddiskabinett, kortläsare, dockningsstation, videoinspelningsenhet m.m.) till en USB 3.0-kabel server eller stationär/bärbar dator

Funktioner

- Designad och tillverkad för SuperSpeed USB 3.0-specifikationer
 - Gjutna kontakter med dragavlastning
 - Dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps
-

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-------------------	--------------------

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B	USB Type-B (9-stifts) USB 3.0

Utseende

Färg	Blå
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
Produktbredd	0.6 in [16.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [14.0 mm]
Produktvikt	1.8 oz [52.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.9 in [22.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.0 oz [57.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 m SuperSpeed USB 3.0-kabel A till B – M/M
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

