

3m svart SuperSpeed USB 3.0-kabel A till B – M/M

Product ID: USB3SAB3MBK



USB3SAB3MBK svart USB 3.0 A till B-kabel 3m gr att du kan ansluta dina USB 3.0 typ B-enheter, som till exempel hrddiskabinett, kortlsare, dockningsstationer och videoinspelningenheter p upp till 3 meters avstnd frn datorn.

USB 3.0-kabelnhar en skrmad partvinnad (STP) konstruktion av hg kvalitet som frhindrar elektromagnetiska strningar och garanterar plitlig datakommunikation.

Kabeln p 3m tcks av StarTech.coms livstidsgaranti fr garanterad kvalitet och plitlighet.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Anslut ett USB 3.0 typ B-tillgg (hrddiskabinett, kortlsare, dockningsstation, videoinspelningenshet m.m.) p upp till 3 m avstnd frn din USB 3.0-kapabla server eller stationra/brbara dator

Features

- Designad och tillverkad fr SuperSpeed USB 3.0-specifikationer
- Gjutna kontakter med dragavlastning
- Dataverfringshastigheter p upp till 5 Gbps
- Ger 3m kabelngd

Hrdvara	Warranty	Lifetime
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

	Kabelskrmning	Foil shielded twisted pair
Prestanda	Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)	Connector A	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Connector B	USB Type-B (9 pin) USB 3.0
Utseende	Frg	Black
	Kontakttyp	Straight
	Trddimension	28 AWG
	Kabellngd	9.8 ft [3 m]
	Produktlngd	9.8 ft [3.0 m]
	Produktbredd	0.5 in [13.5 mm]
	Produktthjd	0.5 in [11.500 mm]
	Produktvikt	4.4 oz [125.000 g]
Frpackning	Frpackningsantal	1
	Package Length	0.0 in [0.070 mm]
	Package Width	7.9 in [2.0 cm]
	Package Height	8.7 in [2.2 cm]
	Fraktvikt (frpackning)	4.6 oz [130.000 g]
Vad det r i ldan	Ingr i paketet	3m svart SuperSpeed USB 3.0-kabel A till B – M/M

***Product appearance and specifications are subject to change without notice.**

