

Replicador de Puertos Estación de Conexión Universal USB 3.0 Ordenador Portátil DVI Audio Ethernet

ID del Producto: USB3SDOCKD



La Estación de Acoplamiento Universal USB 3.0 para Laptop con DVI, HDMI, Audio y Ethernet, USB3SDOCKD permite agregar dos salidas de video externas, auriculares y micrófono, así como puertos Gigabit Ethernet y USB 3.0 y USB 2.0, todo desde un único dispositivo y a través de una sola conexión USB 3.0 SuperSpeed.

Este versátil replicador de puertos/estación de conexión universal le permite expandir o duplicar el escritorio de su ordenador a resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200, con salida para monitor DVI, así como adaptador DVI a VGA incluido.

Además, la estación de acoplamiento combina concentradores USB 2.0 y USB 3.0, conectores de audio para auriculares y micrófono y un puerto RJ45 Gigabit Ethernet en una única estación de acoplamiento para laptops/notebooks por lo que es el accesorio perfecto para aumentar la funcionalidad de la laptop para usuarios que necesitan conectar y administrar varios dispositivos en sus ordenadores en el hogar o en la oficina.

El modelo USB3SDOCKD está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite añadir USB, Ethernet y Audio desde una única conexión USB sin tener que abrir el ordenador

- Permite agregar una salida de video externa a una laptop u ordenador de factor de forma pequeño cuando no se puede reemplazar la tarjeta de video
- Permite conectar varios periféricos a una laptop en el hogar/oficina y desconectarlos desde un único cable USB al retirarse del lugar

Características

- Salida de vídeo DVI con adaptador DVI a VGA incluido, que posibilita la duplicación o la ampliación del escritorio
- Puerto RJ45 Ethernet compatible con 10/ 100/ 1000 Mbps
- Soporta Altavoces y Micrófonos a través de mini-jacks estéreo de 3,5mm
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- 2 puertos USB 3.0 en panel frontal y 4 puertos USB 2.0 en panel posterior
- Compatible con la especificación USB 3.0 con soporte para velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps
- Soporta la interfaz Windows® Aero®
- Posición vertical

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	No
Puerto(s) de carga rápida	No
Pantallas compatibles	1
Tipo de Bus	USB 3.0
Estándares Industriales	IEEE 802.3, 802.3u, y 802.3ab
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-3700 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1920 x 1200
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s USB 2.0 - 480 Mbit/s
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
Soporte Full Duplex	Sí

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) DVI-I (29 pines) RJ-45 USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-B (9 pines) USB 3.0 USB Type-A (4 pines) USB 2.0
-------------------------	---

Software

Compatibilidad OS	Windows® XP SP3 (32 bits), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 a 10.12, 10.14 a 10.15, 11.0
-------------------	--

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	CPU: i3 Dual core 2.8GHz o superior, RAM: 2GB o superior, Puerto USB 3.0 disponible
Nota	El modo de pantallas extendidas solo es compatible actualmente con productos basados en DisplayLink con sistema operativo macOS 10.11 a 10.13.3. Esto puede cambiar en versiones futuras.

Indicadores

Indicadores LED	Encendido (azul) Enlace Concentrador USB (Azul)
-----------------	--



Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	4A
Consumo de Energía	20

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	7.7 in [19.6 cm]
Ancho del Producto	3.0 in [77 mm]
Altura del Producto	5.0 in [12.6 cm]
Peso del Producto	12.8 oz [364 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	10.8 in [27.5 cm]
Ancho de la Caja	7.5 in [19 cm]
Altura de la Caja	4.3 in [11 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	32.5 oz [920 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	Replicador de puertos USB 3.0
	Cable USB 3.0
	Adaptador DVI a VGA
	Adaptador universal de alimentación: listo para su uso en Norteamérica/Unión Europea/Reino Unido solo cuando se compra en NA/UE/RU; listo para su uso en Australia y Nueva Zelanda solo cuando se compra en dichos países
	CD de Controladores
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

