

Station d'accueil pour PC portable USB 3.0 - Réplicateur de ports Audio Ethernet et DVI

N° de produit: USB3SDOCKD



La station d'accueil universelle/duplicateur de port USB 3.0 pour ordinateur portable avec DVI, audio et Ethernet USB3SDOCKD ajoute une sortie DVI externe, des prises pour casque et microphone, ainsi que la connectivité Gigabit Ethernet et des ports USB 3.0 et 2.0. Tout cela à partir d'un seul périphérique et par le biais d'une seule connexion SuperSpeed USB 3.0.

Extrêmement polyvalent, cet ensemble réplicateur de port/station d'accueil universelle offre une sortie pour moniteur DVI qui peut être utilisée pour étendre ou refléter le bureau principal de votre ordinateur à des résolutions vidéo pouvant atteindre 1920 x 1200. En outre il comprend un adaptateur DVI vers VGA.

Ce périphérique réunit également des hubs USB 2.0 et USB 3.0, des connecteurs audio pour casque et microphone, ainsi qu'un port RJ45 Gigabit Ethernet en une station d'accueil tout-en-un pour ordinateur portable. C'est l'accessoire idéal pour les utilisateurs qui ont besoin de connecter et gérer plusieurs périphériques sur leur ordinateur portable à leur domicile ou leur bureau.

Le modèle USB3SDOCKD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permet d'ajouter la vidéo, l'USB, Ethernet et l'audio à partir d'une simple connexion USB, sans avoir à ouvrir le système informatique.
- Ajoutez une sortie vidéo externe à un ordinateur portable ou compact, dans lesquels il est impossible

de remplacer la carte vidéo

- Connectez de nombreux périphériques différents à un ordinateur portable professionnel ou privé, et ayez la possibilité de tous les déconnecter à partir d'un seul câble USB lors de vos déplacements

Spécifications techniques

- Sortie vidéo DVI avec adaptateur DVI vers VGA inclus, permettant d'étendre le bureau ou d'en créer un miroir
- Prise en charge de résolutions pouvant atteindre jusqu'à 1920x1200
- Port Ethernet RJ45 compatible 10/100/1000 Mb/s
- Conformité totale aux spécifications USB 3.0 avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 5 Gb/s
- 2 ports USB 3.0 en façade et 4 ports USB 2.0 à l'arrière
- Prise en charge haut-parleur et microphone via des mini-prises stéréo 3,5 mm.
- Prise en charge de l'interface Windows® Aero®
- Positionnement à la verticale

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Non
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	1
Type de bus	USB 3.0
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
ID du chipset	DisplayLink - DL-3700 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E

Performance



Résolutions numériques max.	1920 x 1200
Type et débit	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s USB 2.0 - 480 Mbit/s
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

Connecteur(s)

Type de connecteur	USB Type-B (9 broches) USB 3.0 RJ-45 DVI-I (29 broches) Mini-jack 3,5 mm (3 positions) USB Type-A (4 broches) USB 2.0 USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
--------------------	--

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP SP3 (32 bits), Vista 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 à 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Unité centrale : i3 Dual Core 2,8 GHz ou supérieur, RAM : 2 Go ou plus, Port USB 3.0 libre
Remarque	Les écrans étendus sont actuellement pris en charge uniquement par les produits DisplayLink sur macOS 10.11 à 10.13.3. Cela pourrait changer dans les prochaines versions.

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation (bleu) Liaison hub USB (bleu)
----------------------	---



Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	4A
Consommation électrique	20

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	7.7 in [19.6 cm]
Largeur du produit	3.0 in [77 mm]
Hauteur du produit	5.0 in [12.6 cm]
Poids du produit	12.8 oz [364 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	10.8 in [27.5 cm]
Package Width	7.5 in [19 cm]
Package Height	4.3 in [11 cm]
Poids brut	32.5 oz [920 g]



Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet

- Câble USB 3.0
- Adaptateur d'alimentation universel
- CD de pilote
- Manuel d'instruction
- Station d'accueil USB 3.0
- Adaptateur DVI-I vers VGA

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

