

## Docking station universale USB 3.0 per laptop - DVI con audio ed Ethernet

ID prodotto: USB3SDOCKD



La docking station universale USB 3.0/replicatore di porte per laptop USB3SDOCKD con DVI, audio ed Ethernet permette di aggiungere un'uscita DVI esterna, cuffie e microfono oltre a Ethernet Gigabit e porte USB 3.0 e USB 2.0 aggiuntive da un singolo dispositivo e tramite un unico collegamento USB 3.0 SuperSpeed.

Questo replicatore di porte/docking station universale altamente versatile permette di espandere o replicare il desktop principale del computer con risoluzioni video fino a 1920x1200, con uscita per monitor DVI oltre a un adattatore DVI a VGA incluso.

La docking station combina inoltre hub USB 2.0 e USB 3.0, connettori per cuffie e microfono e una porta RJ45 Ethernet Gigabit in una docking station per laptop/notebook tutto in uno che la rende l'accessorio ideale per gli utenti che devono collegare e gestire molti dispositivi sul proprio laptop a casa o in ufficio.

Il prodotto USB3SDOCKD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Consente di aggiungere connessioni video USB, Ethernet e audio tramite un'unica connessione USB eliminando la necessità di accedere all'interno del sistema informatico
- Consente di aggiungere un'uscita video esterna a computer laptop o a fattore di forma ridotto in cui non è possibile sostituire la scheda video

- Permette di collegare a un laptop molte periferiche distinte a casa o in ufficio e di scollegarle da un unico cavo USB quando non vengono utilizzate

## Caratteristiche

- Uscita video DVI con adattatore DVI a VGA incluso, offre le funzionalità di estensione o replica del desktop
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
- Porta Ethernet RJ45 compatibile con velocità a 10/100/1000 Mbps
- Completamente conforme alle specifiche USB 3.0, con supporto di velocità di trasferimento fino a 5 Gbps
- 2 porte USB 3.0 sul pannello anteriore e 4 porte USB 2.0 sul pannello posteriore
- Supporto per altoparlanti e microfono tramite mini-jack stereo da 3,5 mm
- Supporta l'interfaccia Windows® Aero
- Posizionamento orizzontale/verticale

---

### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	No
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	1
Tipo bus	USB 3.0
Standard del settore	IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab
ID chipset	DisplayLink - DL-3700 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E

---

### Prestazioni



Risoluzioni digitali massime	1920 x 1200
Tipo e velocità	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s USB 2.0 - 480 Mbit/s
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì

---

#### Connettore/i

Tipo/i connettori	USB Type-B (9 pin) USB 3.0 RJ-45 DVI-I (29 pin) Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
-------------------	---

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP SP3 (a 32 bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS da 10.6 a 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0
-------------------------------------	--

---

#### Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	CPU: i3 Dual core 2,8 GHz o superiore, RAM: 2GB o superiore, Porta USB 3.0 disponibile
Nota	I monitor in modalità estesa sono attualmente supportati solo con i prodotti basati su tecnologia DisplayLink su macOS 10.11 a 10.13.3. Questa limitazione potrebbe cambiare nelle versioni future.

---

#### Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione (blu) Connessione hub USB (Blu)
----------------	--

---



#### Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	4A
Consumo energetico	20

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	7.7 in [19.6 cm]
Larghezza prodotto	3.0 in [77 mm]
Altezza prodotto	5.0 in [12.6 cm]
Peso prodotto	12.8 oz [364 g]

---

#### Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	10.8 in [27.5 cm]
Package Width	7.5 in [19 cm]
Package Height	4.3 in [11 cm]
Peso spedizione (confezione)	32.5 oz [920 g]

---

#### Contenuto



della  
confezione

Incluso nella  
confezione

Cavo USB 3.0

Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda

CD con i driver

Manuale di istruzioni

Docking station USB 3.0

Adattatore da DVI a VGA

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

