

## Universele USB 3.0 Laptop Docking Station - DVI

Productcode: USB3SDOCKD



Het USB3SDOCKD Universele USB 3.0 Docking Station/Port Replicator met DVI, Audio en Ethernet voegt een externe video-uitgang, hoofdtelefoon en microfoonaansluitingen toe, evenals Gigabit Ethernet en extra USB 3.0 en USB 2.0-poorten, allemaal via een enkel apparaat en een enkele SuperSpeed USB 3.0-aansluiting.

Met deze zeer veelzijdige poortreplicator/universeel docking station kunt u de primaire desktop van uw computer spiegelen of uitbreiden tot videoresoluties van max. 1920x1200, met een DVI-schermuitgang en meegeleverde DVI-naar-VGA-adapter.

Het docking station combineert ook USB 2.0- en USB 3.0-hubs, hoofdtelefoon- en microfoonaansluitingen en een Gigabit Ethernet RJ45-poort in een alles-in-een laptop/notebook docking station - het perfecte accessoire voor gebruikers die thuis of op kantoor allerlei apparaten aan moeten kunnen sluiten en beheren op hun laptop.

De USB3SDOCKD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Voeg video, USB, Ethernet en audio toe via een enkele USB-aansluiting zonder dat u de computer hoeft open te maken
- Voeg een externe video-uitgang toe aan een laptop of compacte computer, waar de videokaart niet kan worden vervangen

- Sluit thuis of op kantoor allerlei randapparatuur aan op een laptop met de mogelijkheid ze allemaal in een keer los te koppelen van een enkele USB-kabel als u weggaat

## Eigenschappen

- DVI-video-uitgang inclusief DVI-naar-VGA-adapter, voor het spiegelen of uitbreiden van uw desktopmogelijkheden
- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- 10/100/1000 Mbit compatibel RJ45 Ethernet-poort
- Volledig compatibel met de USB 3.0-specificaties, met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- 2 USB 3.0-poorten aan de voorzijde en 4 USB 2.0-poorten aan de achterzijde
- Luidspreker- en microfoonaansluitingen via 3,5 mm stereo mini-jacks
- Ondersteuning voor Windows® Aero®
- Verticale plaatsing rechtop

---

### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab
Chipsetcode	DisplayLink - DL-3700 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E

---

### Prestaties

Maximale digitale resoluties	1920 x 1200
------------------------------	-------------

Type en snelheid	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-B (9-polig) USB 3.0
	RJ-45
	DVI-I (29-polig)
	3,5 mm mini-jack (3 standen)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

---

#### Software

Besturingssystemen	Windows® XP SP3 (32-bits), Vista, 7, 8, 8.1, 10
	Mac OS 10.6 tot 10.12, 10.14 - 10.15

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz of beter, RAM: 2 GB of meer, Vrije USB 3.0-poort
Notitie	Uitgebreide schermen worden momenteel alleen ondersteund bij DisplayLink producten met macOS 10.11 tot 10.13.3. Dit kan in toekomstige versies veranderen.


---

#### Indicatoren

LED-indicatoren	Power (blauw)
	USB-hubverbinding (blauw)

---

#### Voeding



Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	4A
Vermogensopname	20

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	7.7 in [19.6 cm]
Breedte product	3.0 in [77 mm]
Hoogte product	5.0 in [12.6 cm]
Gewicht product	12.8 oz [364 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	10.8 in [27.5 cm]
Package Width	7.5 in [19 cm]
Package Height	4.3 in [11 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	32.5 oz [920 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB 3.0-kabel
-------------	---------------

Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB  
wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en  
Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en  
Nieuw-Zeeland.

Driver-CD

Handleiding

USB 3. 0 Docking Station

DVI naar VGA adapter

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

