


Station d'accueil USB 3.0 double affichage DVI pour PC portable avec GbE et adaptateurs HDMI / VGA

N° de produit: USB3SDOCKDD



Cette station d'accueil PC USB 3.0 à double affichage transforme votre ordinateur portable en un poste de travail à double affichage grâce à des options de configuration flexibles.

La station d'accueil PC double DVI ajoute la prise en charge d'un double affichage à votre poste de travail, avec une résolution allant jusqu'à 2048 x 1152. Avec plus d'espace à l'écran, vous pouvez accéder simultanément à plusieurs applications, consulter des documents de référence sur un écran pendant que vous rédigez sur l'autre. Pour garantir la prise en charge d'une grande variété d'écrans par la station d'accueil USB 3.0, deux adaptateurs vidéo (DVI vers VGA et DVI vers HDMI) sont inclus.

Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail qui prend en charge tous vos périphériques. Cette station d'accueil PC dispose de cinq ports USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Les deux ports USB latéraux sont des ports de charge rapide USB (spécification de charge de pile USB 1.2). Ces ports faciles d'accès chargent vos appareils mobiles plus rapidement que les ports USB standard, avec ou sans votre ordinateur portable connecté à la station d'accueil. La station d'accueil dispose également d'un port GbE, d'une prise casque et de ports audio 3,5 mm et microphone distincts, vous offrant ainsi toutes les connexions dont vous avez besoin.

Vous pouvez libérer un espace précieux sur votre bureau en plaçant la station d'accueil à la verticale grâce à son socle intégré (en option).

Le modèle USB3SDOCKDD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Utilisez deux écrans pour travailler sur plusieurs documents simultanément avec les applications Office
- Consultez plusieurs écrans d'un coup d'œil si vous travaillez dans une société financière ou de placement
- Créez un poste de travail rapide à connecter et qui prend en charge vos écrans HDMI, VGA et DVI existants


Spécifications techniques

- Dotez votre ordinateur portable équipé de Windows USB 3.0 de la prise en charge de la configuration de plusieurs écrans à l'aide des adaptateurs vidéo inclus
- Connectez et chargez vos périphériques USB grâce à cinq ports USB 3.0, dont deux ports USB de charge rapide
- Gagnez de l'espace sur votre bureau en plaçant la station d'accueil à la verticale grâce à son socle intégré
- Ajoutez une connectivité réseau filaire et des périphériques audio avec le port RJ-45 Gigabit Ethernet et le port casque

Matériel

| | |
|-------------------------|---|
| Politique de garantie | 3 Years |
| Prise en charge 4K | Non |
| Port(s) à charge rapide | Oui |
| Écrans pris en charge | 2 |
| Type de bus | USB 3.0 |
| Normes de l'industrie | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2 USB 3.0 - Ports de hub rétrocompatibles USB 2.0/1.1 |
| ID du chipset | DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520, VIA/VLI - VL817 |

Performance



| | |
|--------------------------------------|--|
| Vitesse max. de transfert de données | 5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral) |
| Résolutions analogiques max. | 2048x1152 (VGA) |
| Résolutions numériques max. | 2048 x 1152 (Dual-Link DVI/HDMI) Les résolutions inférieures sont également prises en charge. |
| Type et débit | USB 3.0 - 5 Gb/s |
| Prise en charge UASP | Oui |
| Réseaux compatibles | 10/100/1000 Mbps |
| MDIX auto | Oui |
| Prise en charge duplex complet | Oui |

Connecteur(s)


| | |
|---------------------|--|
| Types de connecteur | DVI-D (25 broches) DVI-I (29 broches) USB 3.0 A (charge rapide, 9 broches) USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) RJ-45 Mini-jack 3,5 mm (4 positions) USB Type-B (9 broches) USB 3.0 |
|---------------------|--|

Logiciel

| | |
|--------------------------------------|--|
| Compatibilité système d'exploitation | Windows® XP SP3 (32 bits), Vista 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0 Chrome OS™ v55+ |
|--------------------------------------|--|

Notes spéciales / Configuration

| | |
|---|--|
| Configurations du système et du câblage | L'interface de port USB 3.0 et le câble USB 3.0 connectent la station d'accueil de l'ordinateur portable à |
|---|--|



un ordinateur hôte (câble d'hôte USB 3.0 inclus)

Remarque

Adaptateurs HDMI et VGA inclus

L'adaptateur VGA est utilisable uniquement sur le port DVI-I (29 broches)

Le connecteur DVI-I prend en charge les signaux DVI-I (numériques et analogiques)

Cette station d'accueil USB n'est pas conçue pour les applications graphiques poussées telles que les jeux vidéo

Indicateurs

| | |
|----------------------|--------------|
| Indicateurs lumineux | Alimentation |
|----------------------|--------------|

Alimentation


| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Adaptateur d'alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus |
| Tension d'entrée | 100 - 240 AC |
| Courant d'entrée | 0.8 A |
| Tension de sortie | 12V DC |
| Courant de sortie | 2 A |
| Center Tip Polarity | Positif |
| Type de prise | H |
| Consommation électrique | 24W |

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| Température de stockage | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Humidité | Humidité relative de 5~85 % |

Caractéristiques physiques

| | |
|---------|----------------|
| Couleur | Noir et argent |
|---------|----------------|



| | |
|---------------------|------------------------|
| Type de boîtier | Aluminium et plastique |
| Longueur de câble | 39.4 in [100 cm] |
| Longueur du produit | 3.3 in [83.0 mm] |
| Largeur du produit | 0.9 in [23.0 mm] |
| Hauteur du produit | 7.0 in [17.8 cm] |
| Poids du produit | 10.1 oz [285.0 g] |

Informations
d'emballage

| | |
|----------------|-------------------|
| Package Length | 7.3 in [18.6 cm] |
| Package Width | 10.0 in [25.5 cm] |
| Package Height | 3.7 in [95.0 mm] |
| Poids brut | 2.2 lb [1.0 kg] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|---|
| Inclus dans le paquet | Station d'accueil USB 3.0 pour ordinateur portable |
| | Câble USB 3.0 de 1 m |
| | Pieds en caoutchouc |
| | Socle |
| | Vis de socle |
| | Tournevis |
| | Adaptateur DVI vers VGA |
| | Adaptateur DVI vers HDMI |
| | Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ) |
| | CD de pilote |
| | Manuel d'instruction |

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

