

## Station d'Accueil USB 3.0 pour Deux Écrans avec Adaptateurs DVI vers VGA et HDMI, 5x USB 3.0 et Audio - Station d'Accueil DVI Verticale pour Mac et Windows

N° de produit: USB3SDOCKDD



Cette station d'accueil PC USB 3.0 à double affichage transforme votre ordinateur portable en un poste de travail à double affichage grâce à des options de configuration flexibles.

La station d'accueil PC double DVI ajoute la prise en charge d'un double affichage à votre poste de travail, avec une résolution allant jusqu'à 2048 x 1152. Avec plus d'espace à l'écran, vous pouvez accéder simultanément à plusieurs applications, consulter des documents de référence sur un écran pendant que vous rédigez sur l'autre. Pour garantir la prise en charge d'une grande variété d'écrans par la station d'accueil USB 3.0, deux adaptateurs vidéo (DVI vers VGA et DVI vers HDMI) sont inclus.

Transformez votre ordinateur portable en un poste de travail qui prend en charge tous vos périphériques. Cette station d'accueil PC dispose de cinq ports USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Les deux ports USB latéraux sont des ports de charge rapide USB (spécification de charge de pile USB 1.2). Ces ports faciles d'accès chargent vos appareils mobiles plus rapidement que les ports USB standard, avec ou sans votre ordinateur portable connecté à la station d'accueil. La station d'accueil dispose également d'un port GbE, d'une prise casque et de ports audio 3,5 mm et microphone distincts, vous offrant ainsi toutes les connexions dont vous avez besoin.

Vous pouvez libérer un espace précieux sur votre bureau en plaçant la station d'accueil à la verticale grâce à son socle intégré (en option).

### Certifications, rapports et compatibilité





## Applications

- Utilisez deux écrans pour travailler sur plusieurs documents simultanément avec les applications Office
- Consultez plusieurs écrans d'un coup d'œil si vous travaillez dans une société financière ou de placement
- Créez un poste de travail rapide à connecter et qui prend en charge vos écrans HDMI, VGA et DVI existants

## Spécifications techniques

- **GAGNEZ DE L'ESPACE** : Vous pouvez libérer un espace précieux sur votre bureau en positionnant la station d'accueil multi-moniteur USB-A verticalement sur votre surface de travail à l'aide du support inclus (en option)
- **FONCTIONNALITÉ DUAL-DISPLAY** : La station d'accueil double DVI prend en charge des résolutions allant jusqu'à 2048x1152 ; Pour garantir une compatibilité maximale, deux adaptateurs d'affichage (DVI vers VGA et DVI vers HDMI) sont inclus
- **PREND EN CHARGE TOUS VOS PÉRIPHÉRIQUES** : Cette station d'accueil est dotée de 5 ports USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1 5Gbps) ; La station d'accueil dispose également d'un port GbE et d'une prise combo pour casque de 3,5 mm pour l'entrée et la sortie audio
- **CAPACITÉ DE CHARGE RAPIDE** : Les deux ports USB en façade sont des ports de charge rapide USB (USB Battery Charging Specification 1.2) ; Ces ports chargent vos appareils avec ou sans ordinateur portable connecté à la station d'accueil
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçue et fabriquée pour les professionnels de l'IT, cette station d'accueil universelle USB 3.0 est soutenue pendant 3 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Non

Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	2
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Spécifications de charge de batterie par USB rév. 1.2 USB 3.0 - Ports de hub rétrocompatibles USB 2.0/1.1
ID du chipset	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520, VIA/VLI - VL817

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions analogiques max.	2048x1152 (VGA)
Résolutions numériques max.	2048 x 1152 (Dual-Link DVI/HDMI) Les résolutions inférieures sont également prises en charge.
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

---

#### Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - DVI-D (25 broches) 1 - DVI-I (29 broches) 2 - USB 3.2 Type-A (9 broches, charge rapide) 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - RJ-45
---------------------	---

1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions)

1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS™ v55+
--------------------------------------	--

---

#### Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	L'interface de port USB 3.0 et le câble USB 3.0 connectent la station d'accueil de l'ordinateur portable à un ordinateur hôte (câble d'hôte USB 3.0 inclus)
Remarque	Adaptateurs HDMI et VGA inclus  L'adaptateur VGA est utilisable uniquement sur le port DVI-I (29 broches)  Le connecteur DVI-I prend en charge les signaux DVI-I (numériques et analogiques)  Cette station d'accueil USB n'est pas conçue pour les applications graphiques poussées telles que les jeux vidéo

---

#### Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
----------------------	------------------

---

#### Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.7A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	2A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	H

Consommation électrique 24W

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 5~85 %

---

Caractéristiques physiques

Couleur Noir et argent

Type de boîtier Aluminium et plastique

Longueur de câble 39.4 in [1000 mm]

Longueur du produit 3.3 in [8.3 cm]

Largeur du produit 0.9 in [2.3 cm]

Hauteur du produit 7.0 in [17.8 cm]

Poids du produit 10.1 oz [285.0 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 6.7 in [17.1 cm]

Package Width 9.0 in [22.8 cm]

Package Height 3.1 in [8.0 cm]

Poids brut 2.0 lb [0.9 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil USB 3.0 pour ordinateur portable

1 - Câble USB 3.0 de 1 m

4 - Pieds en caoutchouc

1 - Socle

2 - Vis de socle

1 - Tournevis

1 - Adaptateur DVI vers VGA

1 - Adaptateur DVI vers HDMI

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)

1 - CD de pilote

1 - Manuel d'instruction

---

Informations de  
garantie

Warranty

3 Ans

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis