

Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 per dual-monitor DVI Gigabit Ethernet con adattatori HDMI / VGA - Adattatore USB a DVI HDMI o VGA - Dock DVI verticale per Mac e Windows

ID prodotto: USB3SDOCKDD




Questa Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 a due monitor trasforma il computer laptop in una workstation a due monitor con opzioni di configurazione flessibili.

Questa docking station con due porte DVI aggiunge il supporto per due monitor alla workstation, permettendo di utilizzare risoluzioni fino a 2048x1152. Con una maggiore quantità di spazio sullo schermo, è possibile accedere a più applicazioni contemporaneamente e consultare il materiale di riferimento su un display mentre si scrive sull'altro. Per consentire alla docking station USB 3.0 di supportare una vasta gamma di display, sono inclusi due adattatori per display (da DVI a VGA e da DVI ad HDMI).

Trasforma il computer laptop in una workstation che supporta tutte le periferiche. Questa Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 include cinque porte USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Le due porte USB anteriori sono a ricarica rapida (specifica di ricarica delle batterie USB 1.2). Queste porte comodamente accessibili ricaricano i dispositivi mobili più velocemente delle porte USB standard, anche quando il computer laptop non è inserito nella docking station. La docking station include anche una porta GbE, un jack per cuffie e porte per audio e microfono separate da 3,5 mm, per offrire tutte le connessioni necessarie.

Il supporto opzionale in dotazione consente di posizionare la docking station in verticale per risparmiare spazio prezioso sulla scrivania.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di utilizzare due display per lavorare su più documenti contemporaneamente nelle applicazioni d'ufficio
- Consente il guardare più monitor contemporaneamente, nelle aziende di servizi finanziari o di investimento
- Permette di realizzare una workstation a connessione rapida, che supporta i monitor HDMI, VGA e DVI esistenti

Caratteristiche

- **RISPARMIO DI SPAZIO:** è possibile liberare spazio prezioso sulla scrivania posizionando il dock multi monitor USB-A in verticale sulla superficie di lavoro utilizzando il supporto incluso (opzionale)
- **FUNZIONALITÀ DOPPIO DISPLAY:** la docking station dual-DVI supporta risoluzioni fino a 2048x1152 - Per garantire la massima compatibilità, sono inclusi due adattatori per display (da DVI a VGA e da DVI a HDMI)
- **SUPPORTA TUTTE LE PERIFERICHE:** Questa docking station è dotata di cinque porte USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1 5Gbps) - La dock station dispone anche di una porta GbE e di un jack combo per cuffie da 3,5 mm per l'ingresso e l'uscita audio
- **CAPACITÀ DI CARICA VELOCE:** le due porte USB frontali sono porte USB a ricarica rapida (USB Battery Charging Specification 1.2) - Queste porte ricaricano i dispositivi con o senza un laptop collegato al dock
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo dock universale USB 3.0 è supportato per 3 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia

3 Years

Supporto di 4K	No
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	2
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 USB 3.0 - Le porte dell'hub supportano la retrocompatibilità con USB 2.0/1.1
ID chipset	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520, VIA/VLI - VL817

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Risoluzioni analogiche massime	2048x1152 (VGA)
Risoluzioni digitali massime	2048x1152 (Dual-Link DVI/HDMI) Sono supportate anche risoluzioni inferiori.
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - DVI-D (25 pin) 1 - DVI-I (29 pin) 2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, carica rapida)
-------------------	---

3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - RJ-45

1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni)

1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.9 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS™ v55+
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	L'interfaccia delle porte USB 3.0 e il cavo USB 3.0 consentono il collegamento della docking station per laptop a un computer host (cavo host USB 3.0 incluso)
Nota	Adattatori HDMI e VGA inclusi L'adattatore VGA può essere utilizzato solo con la porta DVI-I (29 pin) Il connettore DVI-I supporta i segnali DVI-I (digitali e analogici) Questa docking station USB non è destinata alle applicazioni a uso intensivo di grafica, come il gaming

Indicatori

Indicatori LED	1 - Alimentazione
----------------	-------------------

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.7A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	2A
Tipo punta centrale	Positivo

Tipo presa	H
Consumo energetico	24W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	5~85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza del cavo	39.4 in [1000 mm]
Lunghezza prodotto	3.3 in [8.3 cm]
Larghezza prodotto	0.9 in [2.3 cm]
Altezza prodotto	7.0 in [17.8 cm]
Peso prodotto	10.1 oz [285.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.7 in [17.1 cm]
Package Width	9.0 in [22.8 cm]
Package Height	3.1 in [8.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.0 lb [0.9 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Docking station per laptop USB 3.0
--------------------------	--

1 - Cavo USB 3.0 da 1 m

4 - Piedini in gomma

1 - Supporto

2 - Viti supporto

1 - Cacciavite

1 - Adattatore da DVI a VGA

1 - Adattatore DVI a HDMI

1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.