


Dual-monitor USB 3.0 docking station met DVI en verticale standaard

Productcode: USB3SDOCKDD



Dit dual-monitor USB 3.0 docking station verandert uw laptop in een dual-monitor werkstation met flexibele installatieopties.

Het dual-DVI dock voegt dual-monitor ondersteuning toe aan uw werkstation, met resoluties tot 2048x1152. Met meer schermen kunt u tegelijkertijd meerdere applicaties openen en op één scherm referentiemateriaal bekijken, terwijl u op het andere scherm een bestand maakt. Om te garanderen dat het USB 3.0 dock diverse schermen ondersteunt, worden twee schermadapters (DVI naar VGA en DVI naar HDMI) meegeleverd.

Verander uw laptop in een werkstation dat al uw randapparaten ondersteunt. Dit docking station heeft vijf USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) poorten. De twee USB poorten aan de voorkant zijn USB snellaadpoorten (USB Batterijoplaadspecificatie 1.2). Deze poorten laden uw mobiele apparaten sneller op dan standaard USB poorten, ongeacht of uw laptop al of niet op het dock is aangesloten. Het dock heeft ook een GbE poort, headset jack en aparte 3,5 mm audio- en microfoonpoorten, zodat u beschikt over alle benodigde verbindingen.

U kunt waardevolle bureauruimte vrijmaken door het dock verticaal op uw bureaublad te plaatsen in de meegeleverde (optionele) standaard.

De USB3SDOCKDD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Gebruik twee schermen op kantoor om tegelijkertijd met meerdere documenten te werken
- Bekijk meerdere schermen in één oogopslag in financiële of investeringsbedrijven
- Maak een snel aansluitbaar werkstation dat uw bestaande HDMI, VGA en DVI schermen ondersteunt

Eigenschappen

- Dock uw met USB 3.0 uitgevoerde Windows laptop met ondersteuning voor diverse dual-monitor configuraties met behulp van de meegeleverde videoadapters
- Sluit uw USB apparaten aan en laad deze op met 5x USB 3.0 poorten, inclusief twee USB snellaadpoorten
- Bespaar ruimte op uw bureau door het dock verticaal te plaatsen in de meegeleverde dock standaard
- Voeg een vaste netwerkverbinding en audioapparaten toe via de gigabit Ethernet RJ-45 poort en headset jack plus aparte 3,5 mm audio- en microfoonpoorten

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Nee
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	2
Bus type	USB 3.0
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB batterijopladspecificatie Rev. 1.2 USB 3.0 - hubpoorten ondersteunen USB 2.0/1.1 neerwaartse compatibiliteit
Chipsetcode	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520, VIA/VLI - VL817

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
-----------------------------	--



Maximale analoge resoluties	2048x1152 (VGA)
Maximale digitale resoluties	2048x1152 (Dual-Link DVI/HDMI)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	DVI-D (25-polig)
	DVI-I (29-polig)
	USB 3.0 A (snelladen; 9-polig)
	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	RJ-45
	3,5 mm mini-jack (4 standen)
	USB Type-B (9-polig) USB 3.0

Software

Besturingssystemen	Windows® XP SP3 (32-bits), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0 Chrome OS™ v55+
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	USB 3.0 poortinterface en USB 3.0 kabel om het laptop docking station op een hostcomputer aan te sluiten (USB 3.0 hostkabel meegeleverd)
Notitie	Inclusief HDMI- en VGA-adapters VGA-adapter kan alleen worden gebruikt voor de (29-polige) DVI-I-poort De DVI-I connector ondersteunt DVI-I signalering (digitaal en



analoog)

Dit USB docking station is niet bedoeld voor grafisch intensieve toepassingen, zoals gaming

Indicatoren

LED-indicatoren	Power
-----------------	-------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	2 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	H
Vermogensopname	24W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	3.3 in [83.0 mm]
Breedte product	0.9 in [23.0 mm]
Hoogte product	7.0 in [17.8 cm]



Gewicht product 10.1 oz [285.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 7.3 in [18.6 cm]
Package Width 10.0 in [25.5 cm]
Package Height 3.7 in [95.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt) 2.2 lb [1.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd

- USB 3.0 laptop docking station
- 1 m USB 3.0-kabel
- rubberen voetjes
- standaard
- Standaardschroeven
- Schroevendraaier
- DVI naar VGA adapter
- DVI-naar-HDMI-adapter
- universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
- Driver-CD
- handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

