Dual-monitor USB 3.0 docking station met DVI en verticale standaard

Productcode: USB3SDOCKDD

Dit dual-monitor USB 3.0 docking station verandert uw laptop in een dual-monitor werkstation met flexibele installatieopties.

Het dual-DVI dock voegt dual-monitor ondersteuning toe aan uw werkstation, met resoluties tot 2048x1152. Met meer schermen kunt u tegelijkertijd meerdere applicaties openen en op één scherm referentiemateriaal bekijken, terwijl u op het andere scherm een bestand maakt. Om te garanderen dat het USB 3.0 dock diverse schermen ondersteunt, worden twee schermadapters (DVI naar VGA en DVI naar HDMI) meegeleverd.

Verander uw laptop in een werkstation dat al uw randapparaten ondersteunt. Dit docking station heeft vijf USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) poorten. De twee USB poorten aan de voorkant zijn USB snellaadpoorten (USB Batterijoplaadspecificatie 1.2). Deze poorten laden uw mobiele apparaten sneller op dan standaard USB poorten, ongeacht of uw laptop al of niet op het dock is aangesloten. Het dock heeft ook een GbE poort, headset jack en aparte 3,5 mm audio- en microfoonpoorten, zodat u beschikt over alle benodigde verbindingen.

U kunt waardevolle bureauruimte vrijmaken door het dock verticaal op uw bureaublad te plaatsen in de meegeleverde (optionele) standaard.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

• Gebruik twee schermen op kantoor om tegelijkertijd met meerdere documenten te werken

• Bekijk meerdere schermen in één oogopslag in financiële of investeringsbedrijven

• Maak een snel aansluitbaar werkstation dat uw bestaande HDMI, VGA en DVI schermen ondersteunt

Eigenschappen

• BESPAAR RUIMTE: U kunt kostbare bureauruimte vrijmaken door het USB-A multi monitor dock verticaal op uw werkoppervlak te plaatsen met behulp van de meegeleverde (optionele) standaard

• DUAL-DISPLAY: Het dual-DVI docking station ondersteunt resoluties tot 2048x1152; Voor maximale compatibiliteit worden twee display adapters (DVI naar VGA en DVI naar HDMI) meegeleverd

• ONDERSTEUNT AL UW RANDAPPARATUUR: Dit docking station beschikt over vijf USB 3.0-poorten (USB 3.2 Gen 1 5Gbps); Het dock heeft ook een GbE-poort en een 3,5 mm headset combo-aansluiting voor audio in- en uitvoer

• FAST CHARGE: De twee USB-poorten aan de voorzijde zijn USB snellaadpoorten (USB Battery Charging Specification 1.2); Deze poorten laden uw apparaten op met of zonder een laptop aangesloten op het dock

• KEUZE VAN DE IT-PRO: deze universele USB 3.0 Dock werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware		
	Garantiebeleid	3 Years
	4K ondersteuning	Nee
	Snellaadpoort(en)	Ja
	Ondersteunde schermen	2
	Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
		USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
		USB 3.0 - hubpoorten ondersteunen USB 2.0/1.1 neerwaartse compatibiliteit
	Chipsetcode	DisplayLink - DL-3900
		Genesys Logic - GL3520, VIA/VLI - VL817
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0)
		2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
	Maximale analoge resoluties	2048x1152 (VGA)
	Maximale digitale resoluties	2048x1152 (Dual-Link DVI/HDMI)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Auto MDIX	Ja
	Full duplex ondersteuning	Ja
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - DVI-D (25-polig)
		1 - DVI-I (29-polig)
		2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge)
		3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
		1 - RJ-45
		1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen)
		1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software		
	Besturingssystemen	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0 Chrome OS™ v55+
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	USB 3.0 poortinterface en USB 3.0 kabel om het laptop docking station op een hostcomputer aan te sluiten (USB 3.0 hostkabel meegeleverd)
	Notitie	Inclusief HDMI- en VGA-adapters VGA-adapter kan alleen worden gebruikt voor de (29-polige) DVI-I-poort De DVI-I connector ondersteunt DVI-I signalering (digitaal en analoog) Dit USB docking station is niet bedoeld voor grafisch intensieve toepassingen, zoals gaming
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Power
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.7A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	2A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	H
	Vermogensopname	24W
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

	Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart & Zilver
	Type behuizing	Aluminium en kunststof
	Kabellengte	39.4 in [1000 mm]
	Lengte product	3.3 in [8.3 cm]
	Breedte product	0.9 in [2.3 cm]
	Hoogte product	7.0 in [17.8 cm]
	Gewicht product	10.1 oz [285.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	9.0 in [22.8 cm]
	Package Width	6.6 in [16.8 cm]
	Package Height	3.1 in [7.8 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.0 lb [0.9 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - USB 3.0 laptop docking station
		1 - 1 m USB 3.0-kabel
		4 - rubberen voetjes
		1 - standaard
		2 - Standaardschroeven
		1 - Schroevendraaier
		1 - DVI naar VGA adapter

1 - DVI-naar-HDMI-adapter

1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)

1 - Driver-CD

1 - handleiding

---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.