

USB 3.0-dockningsstation för dubbla skärmar med DVI och vertikalt stativ

Produkt ID: USB3SDOCKDD



Den här USB 3.0-dockningsstationen för dubbla skärmar förvandlar din bärbara dator till en arbetsstation med dubbla skärmar och flexibla konfigureringsmöjligheter.

DVI-dockningsstation för dubbla skärmar tillför stöd för dubbla skärmar till din arbetsstation, med upplösningar på upp till 2048 x 1152. Med större skärmyta kan du använda flera program samtidigt och ha referensmaterial på en skärm samtidigt som du skapar på den andra. För att säkerställa att USB 3.0-dockan stödjer ett stort urval skärmar inkluderas två skärmadapterar (DVI till VGA och DVI till HDMI).

Förvandla din bärbara dator till en arbetsstation som stödjer all din kringutrustning. Den här dockningsstationen har fem USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)-portar. De två USB-portarna framtill är USB-snabbladdningsportar (USB Battery Charging Specification 1.2). Dessa portar med lätt åtkomst laddar dina mobila enheter snabbare än vanliga USB-portar, med eller utan en bärbar dator ansluten till dockningsstationen. Dockan har även en GbE-port, headsetjack och en separat 3,5 mm ljud- och mikrofonport, så att du har alla anslutningar du behöver.

Du kan spara väsentligt med skrivbordsutrymme genom att placera dockan vertikalt på din arbetsyta med hjälp av det inkluderade (valfria) valfria stativet.

USB3SDOCKDD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Använd dubbla skärmar för att arbeta på flera dokument samtidigt i kontorsprogram

- Skapa en delad hoteling-arbetsplats eller en hot desk med inbyggd laddningsstation för gäster, kunder och kollegor
- Skapa en snabbt anslutningsbar arbetsstation som stödjer dina befintliga HDMI-, VGA- och DVI-skärmar

## Funktioner

- Docka din bärbara USB 3.0 utrustad för Mac eller Windows-dator med support för flera dubbla bildskärmskonfigurationer genom att använda medföljande videoadapter
- Anslut och ladda dina USB-enheter med 5 USB 3.0-portar, inklusive två snabbbladdnings-USB-portar
- Spara plats på ditt skrivbord genom att ställa dockan i stående läge med det inkluderade dockningsstativet
- Lägg till trådbundna nätverksanslutningar och ljudenheter med Gigabit Ethernet RJ-45-port och uttaget för headset.

---

### Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Nej
Snabbbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	2
Busstyp	USB 3.0
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 USB 3.0 - Hubportarna stöder bakåtkompatibilitet med USB 2.0/1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520, VIA/VLI - VL817

---

### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal analog	2048x1152 (VGA)

upplösning	
Maximal digital upplösning	2048 x 1152 (Dual-Link DVI/HDMI)  Även lägre upplösningar stöds.
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

---

#### Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	DVI-D (25-stifts)  DVI-I (29-stifts)  USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts)  USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)  RJ-45  3.5 mm minijack (4-polig)  USB Type-B (9-stifts) USB 3.0
----------------	--

---

#### Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11  macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0  Chrome OS™ v55+
-------------------	--

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	USB 3.0-portgränssnitt och USB 3.0-kabel att ansluta dockningsstationen till en värddator (USB 3.0-värddkabel medföljer)
Obs.	HDMI- och VGA-adaptrar medföljer   VGA-adaptern kan endast användas med DVI-I-porten (29-stifts)   DVI-I-kontakten stöder DVI-I-signaler (digitala och analoga)  Denna USB-dockningsstation är inte avsedd för

grafikintensiva tillämpningar som t.ex. spel

---

Indikatorer

LED-indikatorer      Ström

---

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.7A
Utspänning	12V DC
Utström	2A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	H
Strömförbrukning	24W

---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	5~85 % RH

---

Utseende

Färg	Svart & silver
Kabinetttyp	Aluminium och plast
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	3.3 in [83.0 mm]
Produktbredd	0.9 in [23.0 mm]
Produkt höjd	7.0 in [17.8 cm]
Produktvikt	10.1 oz [285.0 g]

---

Förpackning

Package Length	7.3 in [18.6 cm]
----------------	------------------



Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	3.7 in [95.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.2 lb [1.0 kg]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.0-dockningsstation för bärbara datorer
	1 m USB 3.0-kabel
	Gummifötter
	Stativ
	Stativskuvar
	Skruvmejsel
	DVI till VGA-adapter
	DVI till HDMI-adapter
	universell strömadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Drivrutin CD
	Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

